
Fiche de données

CB 390/4,5 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Colliers de serrage CB pour la fixation de câbles et de repères.
• Ils sont particulièrement adaptés à la fixation des repères de câble CLI M, SFX, WKM et WKS.
• Conforme CEI 62275: 2006
• Polyamide résistant à la rupture PA 6.6 avec classe d'inflammabilité V2 à UL-94

Informations générales de commande

Version	Colliers de serrage, 4.5 x 390 mm, Polyamide 66, 220 N
Référence	7940006058
Type	CB 390/4,5 NC
GTIN (EAN)	4032248520374
Qté.	3500 Pièce

Fiche de données

CB 390/4,5 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments	
ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat Nº (UR)	E317499

Dimensions et poids

Profondeur	1.5 mm	Profondeur (pouces)	0.0591 inch
Hauteur	390 mm	Hauteur (pouces)	15.3543 inch
Largeur	4.5 mm	Largeur (pouces)	0.1772 inch
Poids net	2.6 g		

Températures

plage de température d'utilisation	-40...85 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

Matériel d'installation

Résistant aux UV	Non	Réouvrable	Non
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2	Plage de température d'utilisation, max.	85 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C	Halogène	Non
Diamètre de câble, max.	106 mm	Matériau de base	Polyamide 66
Tenue à la traction	220 N	Diamètre de faisceau, max	106 mm
Tenue à la traction (force de la livre)	49 lbf	Diamètre faisceau, min	3.5 mm

Note importante

Informations sur le produit	Nombre de sachets d'emballage en boîte (pièces) : 35 Nombre d'articles en sachet d'emballage (pièces) : 100 Une unité de livraison correspond à une quantité de boîtes, et seuls des multiples de l'unité de livraison peuvent être commandés.

CB 390/4,5 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

