# Fiche de données

## TS35X15 ST KTB6240 VER

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

### Similaire à l'illustration



Figure similaire

Intégrer, étendre et personnaliser : le développement idéal pour chaque application
La structure cohérente des accessoires pour la nouvelle gamme de boîtiers Klippon® TB signifie que vous pouvez facilement adapter le boîtier aux exigences spécifiques de chaque application.
Rails
Les rails de montage sont disponibles en deux tailles pour le montage des composants des rails DIN (par exemple, électronique, terminaux) dans les boîtiers.

### Informations générales de commande

| | |
|---|---|
| Version | Klippon TB (Terminal Box), Systèmes de boîtiers, sans perçage longitudinal, Hauteur: 35 mm, Largeur: 551 mm, Profondeur: 15 mm, Matériau de base: Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé, argent |
| Référence | 8000116355 |
| Type | TS35X15 ST KTB6240 VER |
| GTIN (EAN) | 4099986820715 |
| Qté. | 20 Pièce |
| Statut de livraison | Supprimé |

# Fiche de données

## TS35X15 ST KTB6240 VER

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

### Agréments

| | |
|---|---|
| Agréments | |
| ROHS | Conforme |

### Dimensions et poids

| | | | |
|---|---|---|---|
| Profondeur | 15 mm | Profondeur (pouces) | 0.5906 inch |
| Hauteur | 35 mm | Hauteur (pouces) | 1.378 inch |
| Largeur | 551 mm | Largeur (pouces) | 21.6929 inch |
| Poids net | 389.42 g | | |

### Températures

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement | |

### Conformité environnementale du produit

| | |
|---|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

### Classifications

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001285 | ETIM 9.0 | EC001285 |
| ETIM 10.0 | EC001285 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 | | |

### Caractéristiques générales

| | | | |
|---|---|---|---|
| Instruction de montage | Montage direct | Normes | DIN EN 60715 |
| Surface | à revêtement de zinc galvanique et passivé | Matériau de base | Acier |
| Fixation de montage | vissé | | |

### Caractéristiques générales accessoires

| | | | |
|---|---|---|---|
| Surface | à revêtement de zinc galvanique et passivé | Matériau de base | Acier |