

## CB 450/7,5 NC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Colliers de serrage CB pour la fixation de câbles et de repères.

- Ils sont particulièrement adaptés à la fixation des repères de câble CLI M, SFX, WKM et WKS.
- Conforme CEI 62275: 2006
- Polyamide résistant à la rupture PA 6.6 avec classe d'inflammabilité V2 à UL-94

### Informations générales de commande

Version	Colliers de serrage, 7.5 x 450 mm, Polyamide 66, 540 N
Référence	<a href="#">7940006070</a>
Type	CB 450/7,5 NC
GTIN (EAN)	4032248520275
Qté.	1500 Pièce

## CB 450/7,5 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

Certificat N° (UR) E317499

## Dimensions et poids

Profondeur	1.75 mm	Profondeur (pouces)	0.0689 inch
Hauteur	450 mm	Hauteur (pouces)	17.7165 inch
Largeur	7.5 mm	Largeur (pouces)	0.2953 inch
Poids net	6 g		

## Températures

plage de température d'utilisation -40...85 °C

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption

REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

## Matériel d'installation

Résistant aux UV	Non	Réouvrable	Non
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2	Plage de température d'utilisation, max.	85 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C	Halogène	Non
Diamètre de câble, max.	130 mm	Matériau de base	Polyamide 66
Tenue à la traction	540 N	Diamètre de faisceau, max	130 mm
Tenue à la traction (force de la livre)	121 lbf	Diamètre faisceau, min	35 mm

## Note importante

Informations sur le produit  
 Nombre de sachets d'emballage en boîte (pièces) : 15  
 Nombre d'articles en sachet d'emballage (pièces) : 100  
 Une unité de livraison correspond à une quantité de boîtes, et seuls des multiples de l'unité de livraison peuvent être commandés.

## Fiche de données

**CB 450/7,5 NC**

## Dessins

