## **TS20/CX10 ST ZN 6250 HOR**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Similaire à l'illustration



Figure similaire

Intégrer, étendre et personnaliser : le développement idéal pour chaque application

La structure cohérente des accessoires pour la nouvelle gamme de boîtiers Klippon® TB signifie que vous pouvez facilement adapter le boîtier aux exigences spécifiques de chaque application.

### Rails

Les rails de montage sont disponibles en deux tailles pour le montage des composants des rails DIN (par exemple, électronique, terminaux) dans les boîtiers.

### Informations générales de commande

Version	Klippon TB (Terminal Box), Systèmes de boîtiers, avec perçage longitudinal, Hauteur: 20 mm, Largeur: 454 mm, Profondeur: 10 mm, Matériau de base: Acier, zingué, argent
Référence	8000117054
Туре	TS20/CX10 ST ZN 6250 HOR
GTIN (EAN)	4099986829930
Qté.	20 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins



## **TS20/CX10 ST ZN 6250 HOR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

6,3 x 20 mm

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

Agréments	(€		
ROHS	Conforme		
Dimensions et poids			
Profondeur	10 mm	Profondeur (pouces)	0.3937 inch
Hauteur	20 mm	Hauteur (pouces)	0.7874 inch
Largeur	454 mm	Largeur (pouces)	17.874 inch
Longueur	454 mm	Longueur (pouces)	17.874 inch
Poids net	215.59 g		
Températures			
Température de fonctionnement			
	1		
Conformité environneme	entale du produit		
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption		
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids		
Classifications			
ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02
	27.40.00.02	202 (00 10.0	
	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02
	27-40-06-02		27-40-06-02 27-40-06-02
ECLASS 13.0		ECLASS 12.0	
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0 ECLASS 15.0 <b>Caractéristiques généra</b>	27-40-06-02 27-40-06-02	ECLASS 12.0	
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0 Caractéristiques généra	27-40-06-02 27-40-06-02 <b>les</b>	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0 <b>Caractéristiques généra</b> Résistance du matériau	27-40-06-02 27-40-06-02 <b>les</b>	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0  Instruction de montage	27-40-06-02 Vis
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0  Caractéristiques généra  Résistance du matériau  Normes	27-40-06-02 27-40-06-02 <b>les</b> 1.5 mm DIN EN 60715	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0  Instruction de montage Surface	27-40-06-02 Vis zingué
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0  Caractéristiques généra  Résistance du matériau  Normes	27-40-06-02 27-40-06-02 <b>les</b>	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0  Instruction de montage	27-40-06-02 Vis
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-40-06-02 27-40-06-02 les  1.5 mm  DIN EN 60715  Acier	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0  Instruction de montage Surface	27-40-06-02 Vis zingué
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0  Caractéristiques généra  Résistance du matériau  Normes  Matériau de base	27-40-06-02 27-40-06-02 les  1.5 mm  DIN EN 60715  Acier	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0  Instruction de montage Surface	27-40-06-02 Vis zingué

Acier

Matériau de base

Niveau du catalogue / Dessins

Cote de tampon

## **TS20/CX10 ST ZN 6250 HOR**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Plaque de montage



Plaques de montage, avec et sans schémas de perçage, pour la fixation longitudinale et transversale de rails de montage DIN ou de composants directement sur la plaque de montage.

## Informations générales de commande

Туре	GFSC M5X10 TX20 SET	Version
Référence	1274150000	Klippon EB (Essential Box), Vis de fixation, Hauteur: 13.3 mm,
GTIN (EAN)	4050118063820	Largeur: 8.5 mm, Profondeur: 8.5 mm, Matériau de base: Acier,
Qté.	1 ST	zingué, à revêtement de zinc galvanique et passivé, argent

Niveau du catalogue / Dessins 3