

## TS15X5 ST K31

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Similaire à l'illustration




Figure similaire

Série Klippon® K, accessoires

### Informations générales de commande

Version	Rail profilé, TS 15, Largeur: 164 mm, sans perçage longitudinal, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé
Référence	<a href="#">8000003887</a>
Type	TS15X5 ST K31
GTIN (EAN)	4050118652529
Qté.	20 Pièce

## TS15X5 ST K31

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensions et poids

Profondeur	5.5 mm	Profondeur (pouces)	0.2165 inch
Hauteur	15 mm	Hauteur (pouces)	0.5906 inch
Largeur	164 mm	Largeur (pouces)	6.4567 inch
Poids net	32.5 g		

## Températures

Température de fonctionnement	
-------------------------------	--

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

## Caractéristiques générales

Résistance du matériau	1 mm	Normes	DIN EN 60715
Surface	à revêtement de zinc galvanique et passivé	Matériau de base	Acier
Cote de tampon	4,5 x 20 mm		

## Caractéristiques générales accessoires

Résistance du matériau	1 mm	Surface	à revêtement de zinc galvanique et passivé
Matériau de base	Acier	Cote de tampon	4,5 x 20 mm

## TS15X5 ST K31

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Accessoires

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Support de montage



Nous offrons un large portefeuille de support de montage pour la manipulation et la supplémentation faciles de nos produits. De divers outils aux douilles isolantes et aux différents vissés, nos composants sont assortis les uns aux autres jusque dans les moindres détails et facilitent ainsi le montage dans le respect des normes et réglementations de protection respectives.

### Informations générales de commande

Type	FKSC M4X6 D8/SW2	Version	
Référence	<a href="#">1567480000</a>	Série SAK, Vis six pans creux, Visser, Nombre de pôles: 1	
GTIN (EAN)	4008190033491		
Qté.	100 ST		