TS15X5 ST K11



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration





Figure similaire

Série Klippon® K, accessoires

Informations générales de commande

Version	Rail profilé, TS 15, Largeur: 64 mm, sans perçage longitudinal, Acier, zingué, chromé		
Référence	<u>8000003888</u>		
Туре	TS15X5 ST K11		
GTIN (EAN)	4050118652390		
Qté.	20 Pièce		

Niveau du catalogue / Dessins

TS15X5 ST K11



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments				
rigionionio				
ROHS	Conforme			
Dimensions et poids				
Profondeur	5.5 mm	Profondeur (pouces)	0.2165 inch	
Hauteur	15 mm	Hauteur (pouces)	0.5906 inch	
Largeur	64 mm	Largeur (pouces)	2.5197 inch	
Poids net	12.5 g			
Températures				
Température de fonctionnement				
Conformité environneme	ntale du produit		·	
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption			
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids			
Classifications				
ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285	
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285	
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02	
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02	
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02	
ECLASS 13.0	27-40-06-02	ECLASS 14.0	27-40-06-02	
ECLASS 15.0	27-40-06-02			
Caractéristiques générale	es			
Résistance du matériau	1 mm	Normes	DIN EN 60715	
Surface	zingué, chromé	Matériau de base	Acier	
Cote de tampon	4,5 x 20 mm			
Caractéristiques générale	es accessoires			
Résistance du matériau	1 mm	Surface	zingué, chrome	

Niveau du catalogue / Dessins

TS15X5 ST K11



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

3

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Support de montage



100 ST

Nous offrons un large portefeuille de support de montage pour la manipulation et la supplémentation faciles de nos produits. De divers outils aux douilles isolantes et aux différents vissés, nos composants sont assortis les uns aux autres jusque dans les moindres détails et facilitent ainsi le montage dans le respect des normes et réglementations de protection respectives.

Informations générales de commande

 Type
 FKSC M4X6 D8/SW2
 Version

 Référence
 1567480000
 Série SAK, Vis six pans creux, Visser, Nombre de pôles: 1

 GTIN (EAN)
 4008190033491

Niveau du catalogue / Dessins