Fiche de données

AP 45/RE GR 2025

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



La RS 100 Profi vous offre une solution flexible pour vos besoins de montage, car le montage et le montage sur paroi des rails DIN sont possibles. Cette polyvalence facilite l'intégration dans différents milieux et applications. Le boîtier peut être utilisé pour le standard PCB Eurocard.
Le profil peut être coupé à la bonne taille afin que vous puissiez l'adapter précisément à vos exigences spécifiques. Pour les composants particulièrement lourds, des pieds de verrouillage supplémentaires peuvent être utilisés pour améliorer la stabilité et ainsi augmenter la sécurité de votre construction.
Une autre caractéristique pratique est la possibilité d'utiliser un capot de protection profilé pour protéger les gros composants.

Informations générales de commande

Version	Plaque d'extrémité, RS 45 gris gravier, Plaque d'extrémité DIN rail de montage droit, Largeur: 8 mm
Référence	8143900000
Type	AP 45/RE GR 2025
GTIN (EAN)	4008190139926
Qté.	20 Pièce

Fiche de données

AP 45/RE GR 2025

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	22.8 mm	Profondeur (pouces)	0.8976 inch
Hauteur	45 mm	Hauteur (pouces)	1.7716 inch
Largeur	8 mm	Largeur (pouces)	0.315 inch
Longueur	45 mm	Longueur (pouces)	1.7716 inch
Poids net	2.17 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		

Caractéristiques des matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2	Matériau isolant	PA 66
Groupe de matériaux isolants	I	Surface	non traité
Matériau de base	PA 66	Indice de Poursuite Comparatif (CTI)	600 ≤ CTI

Caractéristiques générales

Couleur	gris gravier	Degré de protection	IP00
Barrette de liaison équipée	TS 35	Tableau des couleurs (similaire)	RAL 7032
Possibilité d'enrobage	Non		

Note importante

Informations sur le produit	Le composant ne sera bientôt plus disponible. Veuillez ne pas réaliser d'autres conceptions. Les séries de profil RS 70 et RS 100 peuvent être utilisées comme alternative.

AP 45/RE GR 2025

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins



