


IE-CCM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Le module de liaison de Weidmüller vous sera utile à chaque fois que vous devrez réparer un câble d'installation abîmé ou le prolonger sans réserve de câble, dans un espace confiné.

Informations générales de commande

Version	Module de liaison, Cat.7 (ISO/IEC 11801), IP20
Référence	8808410000
Type	IE-CCM
GTIN (EAN)	4032248505999
Qté.	1 Pièce

IE-CCM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Technical data

www.weidmueller.com

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	112 mm	Profondeur (pouces)	4.4094 inch
Hauteur	20 mm	Hauteur (pouces)	0.7874 inch
Largeur	37 mm	Largeur (pouces)	1.4567 inch
Longueur	112 mm	Longueur (pouces)	4.4094 inch
Poids net	155 g		

Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement
Température de pose	

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

Caractéristiques générales

Raccordement 1	IDC	Raccordement 2	IDC
Description de l'article	Module de liaison	Couleur	gris
Matériau de base du boîtier	Boîtier métallique entièrement blindé	Catégorie	Cat. 7 (ISO/IEC 11801)
Diamètre de la gaine, min.	5.5 mm	Diamètre de la gaine, max.	9.6 mm
Type de montage	Montage sur paroi	Blindage	Raccordement du blindage 360° ne pouvant pas être perdu, dont extracteur isolé
Degré de protection	IP20		

IE-CCM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Outil d'insertion pour paires torsadées



Presse pour paire torsadée Différents couteaux pour barrettes de raccordement
• du type 110 d' AT&T,
• du type 66,
• du type LSA Plus de Krone (fonction standard et ciseaux) ainsi que pour prise téléphonique 630A6

Informations générales de commande

Type	PUNCH DOWN TOOL PDT	Version
Référence	9013970000	Accessoires, Pince à sertir les contacts
GTIN (EAN)	4008190887957	
Qté.	1 ST	