

M-D-STRIPAX +6 MEHA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- Fil souple ou rigide avec isolation PVC, Téflon (PTFE) et silicone
- Sans détérioration du fil grâce à la forme spéciale de la lame
- Pas de dispersion de fils individuels
- Couteaux pouvant être remplacés sans difficulté
- Tous les inserts pour un boîtier
- Les barres de guidage dans les cassettes de couteaux facilitent le positionnement correct du fil dans l'outil

Informations générales de commande

Version	Outils, Outil à dénuder et à couper
Référence	9003500000
Type	M-D-STRIPAX +6 MEHA
GTIN (EAN)	4008 190107 109
Qté.	1 Pièce

M-D-STRIPAX +6 MEHA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	16 mm	Profondeur (pouces)	0.6299 inch
Hauteur	135 mm	Hauteur (pouces)	5.3149 inch
Largeur	82 mm	Largeur (pouces)	3.2283 inch
Poids net	106.38 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Classifications

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Pince à dénuder avec 6 jeux de couteau
--------------------------	----------------------------------------

Outil à dénuder

Type de câble	Conducteur avec isolant spécial	Diamètre du conducteur max.	1.3 mm
Diamètre du conducteur min.	0.2 mm	Plage de dénudage AWG, max.	18 AWG
Plage de dénudage AWG, min.	32 AWG	Longueur de dénudage, maximale	7 mm
Section de raccordement du conducteur, max.	0.82 mm ²	Section de raccordement du conducteur, min.	0.03 mm ²

M-D-STRIPAX +6 MEHA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dessins

www.weidmueller.com

Exemple d'utilisation




M-D-STRIPAX +6 MEHA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

Accessoires / pièces de rechange



- Fil souple ou rigide avec isolation PVC, Téflon (PTFE) et silicone
- Sans détérioration du fil grâce à la forme spéciale de la lame
- Pas de dispersion de fils individuels
- Couteaux pouvant être remplacés sans difficulté
- Tous les inserts pour un boîtier
- Les barres de guidage dans les cassettes de couteaux facilitent le positionnement correct du fil dans l'outil

Informations générales de commande

Type	MEHA KP GE M-D-SPX	Version
Référence	9003600000	Accessoires, Jeu de couteaux
GTIN (EAN)	4008190140274	
Qté.	1 ST	
Type	MEHA KP RT M-D-SPX	Version
Référence	9003610000	Accessoires, Jeu de couteaux
GTIN (EAN)	4008190058272	
Qté.	1 ST	
Type	MEHA KP GN M-D-SPX	Version
Référence	9003620000	Accessoires, Jeu de couteaux
GTIN (EAN)	4008190130527	
Qté.	1 ST	
Type	MEHA KP BL M-D-SPX	Version
Référence	9003630000	Accessoires, Jeu de couteaux
GTIN (EAN)	4008190094256	
Qté.	1 ST	
Type	MEHA KP SW M-D-SPX	Version
Référence	9003640000	Accessoires, Jeu de couteaux
GTIN (EAN)	4008190020507	
Qté.	1 ST	
Type	MEHA KP WS M-D-SPX	Version
Référence	9006970000	Accessoires, Jeu de couteaux
GTIN (EAN)	4032248363711	
Qté.	1 ST	