

HTG 58/59

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Pinces à sertir pour connecteurs coaxiaux

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

Informations générales de commande

Version	Presse, Pince à sertir les contacts, Sertissage hexagonal
Référence	9012020000
Type	HTG 58/59
GTIN (EAN)	4008 1900 18207
Qté.	1 Pièce

HTG 58/59

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	200 mm	Largeur (pouces)	7.874 inch
Poids net	418.7 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Classifications

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Outil pour connecteurs coaxiaux BNC, TNC / SW 5,4/6,48	Version	mécanique, sans compartiment amovible
--------------------------	--	---------	---------------------------------------

Description du contact

Type de contact	Connecteur coaxial
-----------------	--------------------

Données de l'outil - sertissage

Taille de la clé six pans (A 2)	6.48 mm	Taille de la clé six pans (A 3)	1.72 mm
Taille de la clé six pans (A)	5.4 mm	Section de l'embout, max.	30 mm ²
Section de l'embout, min.	30 mm ²	Diamètre douille extérieure	6.2 mm
Crimpstation, Largeur (B 2)	10 mm	Crimpstation, Largeur (B 3)	2.3 mm
Crimpstation, Largeur (B 1)	10 mm	Type de sertissage/-profil	Sertissage hexagonal
Diamètre contact interne (D)	2 mm		

Dessins



HTG 58/59

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

Accessoires / pièces de rechange



Pinces à sertir pour connecteurs coaxiaux

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

Informations générales de commande

Type	ERTE ES HTG 58/59	Version	
Référence	9011130000	Presse, Pièce de rechange	
GTIN (EAN)	4008190011406		
Qté.	1 ST		