

## HTX 138

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Pinces à sertir pour connecteurs coaxiaux

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

### Informations générales de commande

Version	Presse, Pince à sertir les contacts, Sertissage hexagonal
Référence	<a href="#">901240000</a>
Type	HTX 138
GTIN (EAN)	4008 190036546
Qté.	1 Pièce

## HTX 138

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Largeur	200 mm	Largeur (pouces)	7.874 inch
Poids net	415.08 g		

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Classifications

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

## Caractéristiques techniques


Description de l'article	Outil de sertissage pour câble coaxial-twinax / SW 8,24	Version	mécanique, sans compartiment amovible
--------------------------	---	---------	---------------------------------------

## Description du contact

Type de contact	Connecteur coaxial
-----------------	--------------------

## Données de l'outil - sertissage

Taille de la clé six pans (A 2)	1.72 mm	Taille de la clé six pans (A)	8.24 mm
Section de l'embout, max.	70 mm <sup>2</sup>	Section de l'embout, min.	4 mm <sup>2</sup>
Diamètre douille extérieure	9.5 mm	Crimpstation, Largeur (B 2)	2.3 mm
Crimpstation, Largeur (B 1)	10 mm	Type de sertissage/-profil	Sertissage hexagonal
Diamètre contact interne (D)	2 mm		



## HTX 138

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

### Accessoires / pièces de rechange



Pinces à sertir pour connecteurs coaxiaux

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

### Informations générales de commande

Type	ERTE ES HTX 138	Version	
Référence	<a href="#">9003140000</a>	Presse, Pièce de rechange	
GTIN (EAN)	4008190025229		
Qté.	1 ST		