

HTF 63 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Pinces à sertir pour clips et languettes avec collerette ouverte ou roulée

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre
- Butée de positionnement précis des contacts

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | Presse, Pince à sertir les contacts, 0.5mm ² , 2.5mm ² , B-Crimp |
| Référence | 901724000 |
| Type | HTF 63 ZERT |
| GTIN (EAN) | 4032248296194 |
| Qté. | 1 Pièce |

HTF 63 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

| | | | |
|-----------|----------|------------------|------------|
| Largeur | 200 mm | Largeur (pouces) | 7.874 inch |
| Poids net | 454.96 g | | |

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Non affecté |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000168 | ETIM 9.0 | EC000168 |
| ETIM 10.0 | EC000168 | ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 | | |

Caractéristiques techniques

| | | | |
|--------------------------|--|---------|---------------------------------------|
| Description de l'article | Pince à sertir les languettes et clips de largeur 6,3 mm | Version | mécanique, sans compartiment amovible |
|--------------------------|--|---------|---------------------------------------|

Description du contact

| | | | |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Type de contact | Connecteur/chasse-goupille | Section du conducteur max. AWG | AWG 14 |
| Section du conducteur min. AWG | AWG 21 | Largeur du connecteur | 6.3 mm |
| Plage de sertissage, max. | 2.5 mm ² | Plage de sertissage, min. | 0.5 mm ² |

Données de l'outil - sertissage

| | | | |
|---------------------------|---------------------|----------------------------|---------|
| Section de l'embout, max. | 2.5 mm ² | Type de sertissage/-profil | B-Crimp |
|---------------------------|---------------------|----------------------------|---------|

HTF 63 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Accessoires / pièces de rechange



Pinces à sertir pour clips et languettes avec collerette ouverte ou roulée

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre
- Butée de positionnement précis des contacts

Informations générales de commande

| | | | |
|------------|----------------------------|---------------------------|--|
| Type | ERTE AN HTF 63 | Version | |
| Référence | 1246410000 | Presse, Pièce de rechange | |
| GTIN (EAN) | 4050118034653 | | |
| Qté. | 1 ST | | |