

CRIMPFIX LS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Pour le dénudage et le sertissage automatiques
- Traitement efficace permettant de gagner du temps.
- Réglage simple pour chaque section
- Dénuder et sertir en une seule étape
- Le traitement de gaines ou de contacts provenant d'autres fabricants peut entraîner des pannes de machine et des défauts !

Informations générales de commande

| | |
|------------|--------------------------------|
| Version | Automatic stripper and crimper |
| Référence | 9028540000 |
| Type | CRIMPFIX LS |
| GTIN (EAN) | 4008 190942687 |
| Qté. | 1 Pièce |

CRIMPFIX LS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|---------|---------------------|--------------|
| Profondeur | 330 mm | Profondeur (pouces) | 12.9921 inch |
| Hauteur | 460 mm | Hauteur (pouces) | 18.1102 inch |
| Largeur | 390 mm | Largeur (pouces) | 15.3543 inch |
| Poids net | 27280 g | | |

Conformité environnementale du produit

| | |
|--|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme avec exemption |
| Exemption RoHS (le cas échéant/ connue) | 6c, 7a, 7cl |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002778 | ETIM 9.0 | EC002778 |
| ETIM 10.0 | EC002778 | ECLASS 14.0 | 17-13-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 17-13-01-01 | | |

Machines automatiques de dénudage/sertissage

| | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|----------------------------------|
| Plage de dénudage | 0,5 - 2,5 mm ² (~ AWG 20-14) | Entraînement | Électro-pneumatique |
| Cadence | env. 1 s | Section de l'embout, max. | 2.5 mm ² |
| Section de l'embout, min. | 0.5 mm ² | Longueur de sertissage | 6/8/10 mm |
| Consommables | Cosses non fixées | Longueur embout | 12/14/16 mm |
| Raccordement air comprimé | 5 - 5,5 bars | Raccordement électrique | 100-240 V / 50/60 Hz / 110 VA |

Note importante




| | |
|-----------------------------|---|
| Informations sur le produit | <p>Ancienne version 9022650000 – SOT 1: 0,5 mm² - 1,5 mm² jusqu'au numéro de série CF L 1789 et CF LS 1475 9022660000 – SOT 2: 1,5 mm² - 2,5 mm² jusqu'au numéro de série CF L 1789 et CF LS 1475</p> <p>Nouvelle version 1440540000 – SOT 1: 0,5 mm² - 1,5 mm² à partir du numéro de série CF L 1790 et CF LS 1476 1440550000 – SOT 2: 1,5 mm² - 2,5 mm² à partir du numéro de série CF L 1790 et CF LS 1476</p> |
|-----------------------------|---|

CRIMPFIX LS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dessins

www.weidmueller.com



CRIMPFIX LS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

Accessoires / Pièces de rechange



- Pour le dénudage et le sertissage automatiques
- Traitement efficace permettant de gagner du temps.
- Réglage simple pour chaque section
- Dénuder et sertir en une seule étape
- Le traitement de gaines ou de contacts provenant d'autres fabricants peut entraîner des pannes de machine et des défauts !

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | AIMESA CF U/L/LS SK TIN | Version |
| Référence | 1283530000 | Machines automatiques, Pièce de rechange |
| GTIN (EAN) | 4050118073676 | |
| Qté. | 1 ST | |
| Type | AIMESA CF U/LS TIN | Version |
| Référence | 1132150000 | Machines automatiques, Pièce de rechange |
| GTIN (EAN) | 4032248920082 | |
| Qté. | 1 ST | |
| Type | CRWZG CF LS V2/V3 | Version |
| Référence | 1424330000 | Machines automatiques, Pièce de rechange |
| GTIN (EAN) | 4050118240146 | |
| Qté. | 1 ST | |
| Type | EXZ-SET CF L/LS V3 | Version |
| Référence | 1484880000 | Machines automatiques, Pièce de rechange |
| GTIN (EAN) | 4050118293883 | |
| Qté. | 1 ST | |
| Type | FESA CF L/LS V1 | Version |
| Référence | 1454780000 | Machines automatiques, Pièce de rechange |
| GTIN (EAN) | 4050118260809 | |
| Qté. | 1 ST | |
| Type | FESA CF L/LS V2 | Version |
| Référence | 1454790000 | Machines automatiques, Pièce de rechange |
| GTIN (EAN) | 4050118260779 | |
| Qté. | 1 ST | |
| Type | MAGNETSCHALTER CF L/LS | Version |
| Référence | 1523240000 | Machines automatiques, Pièce de rechange |
| GTIN (EAN) | 4050118328950 | |
| Qté. | 1 ST | |
| Type | SCHRSA CF L/LS V1 | Version |
| Référence | 1454740000 | Machines automatiques, Pièce de rechange |
| GTIN (EAN) | 4050118260670 | |
| Qté. | 1 ST | |
| Type | SCHRSA CF L/LS V2 | Version |
| Référence | 1454750000 | Machines automatiques, Pièce de rechange |
| GTIN (EAN) | 4050118260588 | |
| Qté. | 1 ST | |
| Type | SCHWINGF.-OBERT./ CFL | Version |
| Référence | 9022660000 | Machines automatiques, Pièce de rechange |
| GTIN (EAN) | 4032248178940 | |
| Qté. | 1 ST | |

CRIMPFIX LS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | SCHWINGF.-OBERT.CF L | Version |
| Référence | 9022650000 | Machines automatiques, Pièce de rechange |
| GTIN (EAN) | 4032248178926 | |
| Qté. | 1 ST | |
| Type | SOT 1 CF L/LS V3 | Version |
| Référence | 1440540000 | Machines automatiques, Pièce de rechange |
| GTIN (EAN) | 4050118247602 | |
| Qté. | 1 ST | |
| Type | SOT 2 CF L/LS V4 | Version |
| Référence | 1440550000 | Machines automatiques, Pièce de rechange |
| GTIN (EAN) | 4050118247619 | |
| Qté. | 1 ST | |
| Type | WTE CF L/LS V2/V3 | Version |
| Référence | 1424470000 | Machines automatiques, Pièce de rechange |
| GTIN (EAN) | 4050118240276 | |
| Qté. | 1 ST | |