

CRIMP-SET PZ 4 D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Kits de sertissage

Informations générales de commande

Version	Assortiment de sertissage, Pince à sertir: PZ 4, Outil à dénuder: STRIPAX, Plage de sertissage, min.: 0.5, Couleur: DIN
Référence	9028630000
Type	CRIMP-SET PZ 4 D
GTIN (EAN)	4032248392636
Qté.	1 Pièce
Emballage	Boîte plastique

CRIMP-SET PZ 4 D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	261 mm	Profondeur (pouces)	10.2756 inch
Hauteur	57 mm	Hauteur (pouces)	2.2441 inch
Largeur	338 mm	Largeur (pouces)	13.3071 inch
Poids net	1752 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Classifications

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Set incluant outil à sertir jusqu'à 4 mm ² , outil à dénuder et embouts selon les codes de couleur DIN
--------------------------	---

Assortiments

Plage de sertissage, max.	4 mm ²	Plage de sertissage, min.	0.5 mm ²
Emballage	Boîte plastique	Outil à dénuder	STRIPAX
Pince à sertir	PZ 4	Couleur	DIN
Nombre d'AEH	3000 pcs.		

CRIMP-SET PZ 4 D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Outils



- Outils à dénuder avec réglage automatique
- Pour conducteurs souples et rigides
- Idéalement adapté aux secteurs de la construction de machines et d'installations, du ferroviaire, du trafic ferroviaire, de l'éolien, de la robotique, de la protection anti-explosion ainsi que de la marine, du offshore et de la construction navale
- Longueur de dénudage réglable par butée
- Ouverture automatique des mâchoires après dénudage
- Pas de dispersion des fils du conducteur
- Réglable pour différentes épaisseurs d'isolant
- Câbles à double isolation en deux étapes, sans réglage spécifique
- Système de coupe sans jeu avec rattrapage automatique
- Longue durée de vie
- Conception optimisée et ergonomique

Informations générales de commande

Type	STRIPAX	Version
Référence	9005000000	Outils, Outil à dénuder et à couper
GTIN (EAN)	4008190072506	
Qté.	1 ST	

Crimping tools



- Outils à sertir pour embouts nus et isolés
- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
 - Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

Informations générales de commande

Type	PZ 4	Version
Référence	9012500000	Presse, Outil de sertissage pour embouts, 0.5mm ² , 4mm ² , Sertissage
GTIN (EAN)	4008190090920	trapézoïdal
Qté.	1 ST	

CRIMP-SET PZ 4 D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Type	H0,5/14D W	Version
Référence	9019010000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190120931	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/14D GR	Version
Référence	9019040000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190099077	
Qté.	500 ST	
Type	H1,0/14D R	Version
Référence	9019080000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190090623	
Qté.	500 ST	
Type	H1,5/14D SW	Version
Référence	9019120000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, noir
GTIN (EAN)	4008190153793	
Qté.	500 ST	
Type	H2,5/15D BL	Version
Référence	9019160000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, bleu
GTIN (EAN)	4008190028732	
Qté.	500 ST	
Type	H4,0/18D GR	Version
Référence	9019190000	Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, gris
GTIN (EAN)	4008190141349	
Qté.	500 ST	

Valise



- Corps de la valise en polypropylène incassable
- Rangement mobile et pratique sous un encombrement réduit
- Avec deux fermetures coulissantes solides
- Les coffrets et les valises d'assortiment peuvent être mis debout et ne glissent pas s'ils sont empilés
- Peuvent être sous-divisés en utilisant des inserts

CRIMP-SET PZ 4 D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Informations générales de commande

Type	KOFFER PSC4-01	Version
Référence	9028860000	Outils, Caisses d'assortiment
GTIN (EAN)	4032248304608	
Qté.	1 ST	

Inserts



- Corps de la valise en polypropylène incassable
- Rangement mobile et pratique sous un encombrement réduit
- Avec deux fermetures coulissantes solides
- Les coffrets et les valises d'assortiment peuvent être mis debout et ne glissent pas s'ils sont empilés
- Peuvent être sous-divisés en utilisant des inserts

Informations générales de commande

Type	EINSATZ A8-1 CL55	Version
Référence	9028460000	Assortiment d'inserts
GTIN (EAN)	4032248310029	
Qté.	100 ST	
Type	EINSATZ A7-1 CL55	Version
Référence	9028450000	Assortiment d'inserts
GTIN (EAN)	4032248310012	
Qté.	1 ST	