

CRIMP-SET PZ 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Kits de sertissage

Informations générales de commande

Version	Assortiment de sertissage, Pince à sertir: PZ 3, Outil à dénuder: STRIPAX, Plage de sertissage, min.: 0.5, Couleur: Weidmüller
Référence	9028650000
Type	CRIMP-SET PZ 3
GTIN (EAN)	4032248384044
Qté.	1 Pièce
Emballage	Boîte plastique

CRIMP-SET PZ 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	261 mm	Profondeur (pouces)	10.2756 inch
Hauteur	57 mm	Hauteur (pouces)	2.2441 inch
Largeur	338 mm	Largeur (pouces)	13.3071 inch
Poids net	1723.38 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Classifications

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Set incluant outil à sertir jusqu'à 6 mm hexagonal, outil à dénuder et embouts selon les codes de couleur Weidmüller ²
--------------------------	---

Assortiments

Plage de sertissage, max.	6 mm ²	Plage de sertissage, min.	0.5 mm ²
Emballage	Boîte plastique	Outil à dénuder	STRIPAX
Pince à sertir	PZ 3	Couleur	Weidmüller
Nombre d'AEH	3100 pcs.		

CRIMP-SET PZ 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H0,75/14 W	Version	
Référence	0462900000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc	
GTIN (EAN)	4008190033248		
Qté.	500 ST		
Type	H1,0/14 GE	Version	
Référence	0463000000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, jaune	
GTIN (EAN)	4008190024697		
Qté.	500 ST		
Type	H1,5/14 R	Version	
Référence	0463100000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge	
GTIN (EAN)	4008190065089		
Qté.	500 ST		

Section nominale du conducteur 6,0 mm²



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H6,0/20 SW	Version	
Référence	0533500000	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, noir	
GTIN (EAN)	4008190183905		
Qté.	100 ST		

CRIMP-SET PZ 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Crimping tools



Outils à sertir pour embouts nus et isolés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

Informations générales de commande

Type	PZ 3	Version	
Référence	0567300000	Presse, Outil de sertissage pour embouts, 0,5mm ² , 6mm ² , Sertissage	
GTIN (EAN)	4008190052423	carré	
Qté.	1 ST		

conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Type	H0,5/14 OR	Version	
Référence	0690700000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Orange	
GTIN (EAN)	4008190015770		
Qté.	500 ST		

CRIMP-SET PZ 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

Outils



- Outils à dénuder avec réglage automatique
- Pour conducteurs souples et rigides
- Idéalement adapté aux secteurs de la construction de machines et d'installations, du ferroviaire, du trafic ferroviaire, de l'éolien, de la robotique, de la protection anti-explosion ainsi que de la marine, du offshore et de la construction navale
- Longueur de dénudage réglable par butée
- Ouverture automatique des mâchoires après dénudage
- Pas de dispersion des fils du conducteur
- Réglable pour différentes épaisseurs d'isolant
- Câbles à double isolation en deux étapes, sans réglage spécifique
- Système de coupe sans jeu avec rattrapage automatique
- Longue durée de vie
- Conception optimisée et ergonomique

Informations générales de commande

Type	STRIPAX	Version	
Référence	9005000000	Outils, Outil à dénuder et à couper	
GTIN (EAN)	4008190072506		
Qté.	1 ST		

conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H2,5/15D BL	Version	
Référence	9019160000	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, bleu	
GTIN (EAN)	4008190028732		
Qté.	500 ST		

CRIMP-SET PZ 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Valise



- Corps de la valise en polypropylène incassable
- Rangement mobile et pratique sous un encombrement réduit
- Avec deux fermetures coulissantes solides
- Les coffrets et les valises d'assortiment peuvent être mis debout et ne glissent pas s'ils sont empilés
- Peuvent être sous-divisés en utilisant des inserts

Informations générales de commande

Type	KOFFER PSC4-01	Version
Référence	9028860000	Outils, Caisses d'assortiment
GTIN (EAN)	4032248304608	
Qté.	1 ST	

Inserts



- Corps de la valise en polypropylène incassable
- Rangement mobile et pratique sous un encombrement réduit
- Avec deux fermetures coulissantes solides
- Les coffrets et les valises d'assortiment peuvent être mis debout et ne glissent pas s'ils sont empilés
- Peuvent être sous-divisés en utilisant des inserts

Informations générales de commande

Type	EINSATZ A8-1 CL55	Version
Référence	9028460000	Assortiment d'inserts
GTIN (EAN)	4032248310029	
Qté.	100 ST	
Type	EINSATZ A7-1 CL55	Version
Référence	9028450000	Assortiment d'inserts
GTIN (EAN)	4032248310012	
Qté.	1 ST	