

## CRIMP-SET STRIPAX PLUS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Kits de sertissage

### Informations générales de commande

Version	Assortiment de sertissage, Pince à sertir: STRIPAX-Plus, Outil à dénuder: STRIPAX-Plus, Plage de sertissage, min.: 0,5, Couleur: Weidmüller
Référence	<a href="#">9028770000</a>
Type	CRIMP-SET STRIPAX PLUS
GTIN (EAN)	4032248278466
Qté.	1 Pièce
Emballage	Boîte plastique

## CRIMP-SET STRIPAX PLUS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Profondeur	261 mm	Profondeur (pouces)	10.2756 inch
Hauteur	57 mm	Hauteur (pouces)	2.2441 inch
Largeur	338 mm	Largeur (pouces)	13.3071 inch
Poids net	1094 g		

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

### Classifications

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

### Caractéristiques techniques

Description de l'article	Le kit inclut outil à dénuder et à sertir pour jusqu'à 2,5 mm <sup>2</sup> et bandes d'embouts Weidmueller selon le code couleur Weidmueller
--------------------------	--

### Assortiments

Plage de sertissage, max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Plage de sertissage, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Emballage	Boîte plastique	Outil à dénuder	STRIPAX-Plus
Pince à sertir	STRIPAX-Plus	Couleur	Weidmüller
Nombre d'AEH	2500 pcs.		

## CRIMP-SET STRIPAX PLUS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Embouts reliés



- Bandes d'embouts liés (50 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

### Informations générales de commande

Type	H0,5/14 OR BD	Version
Référence	<a href="#">9004270000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Orange
GTIN (EAN)	4008190091774	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/14 W BD	Version
Référence	<a href="#">9004290000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190006778	
Qté.	500 ST	
Type	H1,0/14 GE BD	Version
Référence	<a href="#">9004320000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, jaune
GTIN (EAN)	4008190167523	
Qté.	500 ST	
Type	H1,5/14 R BD	Version
Référence	<a href="#">9004340000</a>	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190080723	
Qté.	500 ST	
Type	H2,5/14D BL BD	Version
Référence	<a href="#">9004360000</a>	Embout, Norme, 12 mm, 8 mm, bleu
GTIN (EAN)	4008190083397	
Qté.	500 ST	

### Stripax plus



Pince à couper, dénuder et sertir les embouts en bande

- Couper
- Dénudage
- Sertissage
- entraînement automatique
- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manœuvre
- Travail rationnel : un seul outil pour préparer le câble d'où gain de temps
- Seules les bandes d'embouts liés Weidmüller, contenant chacune 50 pièces, peuvent être utilisées. L'utilisation d'embouts conditionnés en rouleaux peut entraîner des dysfonctionnements.

## CRIMP-SET STRIPAX PLUS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

### Informations générales de commande

Type	STRIPAX PLUS 2.5	Version	
Référence	<a href="#">902000000</a>	Outils à couper, à dénuder et à sertir, Outil de sertissage pour embouts, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Sertissage trapézoïdal	
GTIN (EAN)	4008190067267		
Qté.	1 ST		

### Valise



- Corps de la valise en polypropylène incassable
- Rangement mobile et pratique sous un encombrement réduit
- Avec deux fermetures coulissantes solides
- Les coffrets et les valises d'assortiment peuvent être mis debout et ne glissent pas s'ils sont empilés
- Peuvent être sous-divisés en utilisant des inserts

### Informations générales de commande

Type	KOFFER PSC4-01	Version	
Référence	<a href="#">902886000</a>	Outils, Caisnes d'assortiment	
GTIN (EAN)	4032248304608		
Qté.	1 ST		