

**SE HD 140**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Pour travailler sous tension il faut respecter des consignes de sécurité particulières et utiliser des outils conçus et testés à cet effet. Weidmüller propose aux utilisateurs toute une gamme de pinces qui répondent à l'ensemble des normes nationales et internationales. Toutes les pinces sont fabriquées et testées selon la DIN EN 60900. Sur le plan ergonomique, les pinces ont été adaptées à la forme de la main. La main est ainsi mieux positionnée et les doigts ne sont pas serrés ce qui est moins fatigant.

**Informations générales de commande**

Version	Diagonal-cutting pliers
Référence	<a href="#">9046310000</a>
Type	SE HD 140
GTIN (EAN)	4032248357611
Qté.	1 Pièce

**SE HD 140**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Agréments**

Agréments

**Dimensions et poids**

Largeur	140 mm	Largeur (pouces)	5.5118 inch
Longueur	140 mm	Longueur (pouces)	5.5118 inch
Poids net	180.1 g		

**Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

**Classifications**

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		

**Caractéristiques techniques**

Description de l'article	Coupe-câble latéral isolé 140 mm de long	Version	mécanique à une main
--------------------------	---	---------	----------------------

**Pinces**

Diamètre du conducteur max. (H)	2 mm	Diamètre du conducteur max. (MH)	2.8 mm
Diamètre du conducteur max. (P)	1.4 mm	Dureté de la lame	62 HRC
Protection d'isolation 1000 V	Oui	Forme (pince coupante latérale)	Standard
Longueur totale	140 mm		

**SE HD 140**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Drawings**

