

KT-F 36**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Adapté aux situations de coupe de câbles dans des espaces exigus
- Manipulation facile
- Effort manuel minimal
- Possibilité de déverrouillage dans toutes les positions de coupe
- Ne pas utiliser avec câbles d'acier, câbles armés d'acier, alliages d'aluminium et conducteurs en cuivre embouti
- Ne pas couper de connecteurs sous tension

Informations générales de commande

Version	Outils à couper, Coupe-câble frontal
Référence	9002190000
Type	KT-F 36
GTIN (EAN)	4008190066345
Qté.	1 Pièce
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Disponible jusqu'à	2024-06-06T00:00:00+02:00

KT-F 36

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	50 mm	Profondeur (pouces)	1.9685 inch
Hauteur	150 mm	Hauteur (pouces)	5.9055 inch
Largeur	360 mm	Largeur (pouces)	14.1732 inch
Poids net	1642.78 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Classifications

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Coupe-câbles frontal jusqu'à un diamètre extérieur de 35 mm	Version	mécanique à une main
--------------------------	---	---------	----------------------

Outils à couper

Type de câble	Câbles en cuivre et en aluminium	Câble cuivre - souple, max. (kcmil)	600 kcmil
Câble cuivre - souple, max.	300 mm ²	Câble cuivre - multibrin, max. (kcmil)	600 kcmil
Câble cuivre - multibrin, max.	300 mm ²	Câble cuivre, max. Ø	35 mm
Diamètre du conducteur max.	36 mm	Câble aluminium multibrin, max. (kcmil)	600 kcmil
Câble aluminium multibrin, max (mm ²)	300 mm ²	Câble aluminium - multibrin, max. Ø	35 mm

Dessins

 max. 20 mm

 max. 16 mm²

 max. 35 mm²

 max. 70 mm²