


LIB 1,5B25 VF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Cosse à frapper entièrement isolées en PVC ou PC/PA

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé

Informations générales de commande

Version	Cosses,Cosse isolée,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,Rouge
Référence	9200490000
Type	LIB 1,5B25 VF
GTIN (EAN)	4032248410330
Qté.	100 Pièce

LIB 1,5B25 VF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	6 mm	Profondeur (pouces)	0.2362 inch
Largeur	26 mm	Largeur (pouces)	1.0236 inch
Poids net	1.16 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Cosses manchon bout à bout 1,5 mm ² L=24,5 mm
--------------------------	--

Raccordements


Section de raccordement du conducteur, 1,5 mm ² max.	Section de raccordement du conducteur, 0,5 mm ² min.
Isolation	présente
Dimension	24.5 mm
Couleur d'identification	rouge

LIB 1,5B25 VF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins



LIB 1,5B25 VF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Crimping tools



Outils à sertir pour connexions isolées, cosses, fiches, cosses de prolongation et de dérivation
• Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
• Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre
• Butée de positionnement précis des contacts
• Testé selon DIN EN 60352 partie 2

Informations générales de commande

Type	HTI 15	Version
Référence	9014400000	Presse, Outil de préparation de cosses isolées, 0.5mm ² , 2.5mm ² ,
GTIN (EAN)	4008190159412	Sertissage double
Qté.	1 ST	
Type	CTI 6	Version
Référence	9006120000	Presse, Pince à sertir les contacts, 0.5mm ² , 6mm ² , Sertissage ovale,
GTIN (EAN)	4008190044527	Sertissage double
Qté.	1 ST	
Type	CTI 6 G	Version
Référence	9202850000	Presse, Outil de préparation de cosses isolées, 0.5mm ² , 6mm ² ,
GTIN (EAN)	4032248517855	Sertissage ovale, Sertissage parallèle
Qté.	1 ST	