

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Kits de sertissage

Informations générales de commande

| | |
|------------|------------------------------------|
| Version | Caisse d'assortiment, Couleur: DIN |
| Référence | 9202640000 |
| Type | CRIMP-SET KONTAKTE |
| GTIN (EAN) | 4032248503322 |
| Qté. | 1 Pièce |
| Emballage | Boîte plastique |

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

| | |
|------------|-----------|
| Profondeur | 330 mm |
| Hauteur | 57 mm |
| Largeur | 413 mm |
| Poids net | 3050.96 g |

| | |
|---------------------|--------------|
| Profondeur (pouces) | 12.9921 inch |
| Hauteur (pouces) | 2.2441 inch |
| Largeur (pouces) | 16.2598 inch |

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |
| SCIP | 1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028 |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000524 | ETIM 9.0 | EC000524 |
| ETIM 10.0 | EC000524 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-18 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-18 | | |

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------|--|
| Description de l'article | Kit de sertissage contacts avec cosses isolées et embouts isolés |
|--------------------------|--|

Assortiments

| | | | |
|--------------|-----------------|---------|-----|
| Emballage | Boîte plastique | Couleur | DIN |
| Nombre d'AEH | 2000 pcs. | | |

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Type | H0,5/14D W | Version |
| Référence | 9019010000 | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, blanc |
| GTIN (EAN) | 4008190120931 | |
| Qté. | 500 ST | |
| Type | H0,75/14D GR | Version |
| Référence | 9019040000 | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, gris |
| GTIN (EAN) | 4008190099077 | |
| Qté. | 500 ST | |
| Type | H1,0/14D R | Version |
| Référence | 9019080000 | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Rouge |
| GTIN (EAN) | 4008190090623 | |
| Qté. | 500 ST | |
| Type | H1,5/14D SW | Version |
| Référence | 9019120000 | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, noir |
| GTIN (EAN) | 4008190153793 | |
| Qté. | 500 ST | |
| Type | H2,5/15D BL | Version |
| Référence | 9019160000 | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, bleu |
| GTIN (EAN) | 4008190028732 | |
| Qté. | 500 ST | |
| Type | H4,0/18D GR | Version |
| Référence | 9019190000 | Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, gris |
| GTIN (EAN) | 4008190141349 | |
| Qté. | 500 ST | |

Section nominale du conducteur 6,0 mm²



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Accessoires

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------------|
| Type | H6.0/20D GE | Version |
| Référence | 9019220000 | Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, jaune |
| GTIN (EAN) | 4008190151607 | |
| Qté. | 100 ST | |

Cosses rondes



- Cosses à oeil isolées en PVC
 • versions courantes sur le marché
 • non soudé
 • avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | LIR 6M6 V | Version |
| Référence | 9200250000 | Cosses,Cosse isolée,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4032248410071 | |
| Qté. | 100 ST | |

Inserts



- Corps de la valise en polypropylène incassable
- Rangement mobile et pratique sous un encombrement réduit
- Avec deux fermetures coulissantes solides
- Les coffrets et les valises d'assortiment peuvent être mis debout et ne glissent pas s'ils sont empilés
- Peuvent être sous-divisés en utilisant des inserts

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------|
| Type | EINSATZ A8-1 CL55 | Version |
| Référence | 9028460000 | Assortiment d'inserts |
| GTIN (EAN) | 4032248310029 | |
| Qté. | 100 ST | |
| Type | EINSATZ A7-1 CL55 | Version |
| Référence | 9028450000 | Assortiment d'inserts |
| GTIN (EAN) | 4032248310012 | |
| Qté. | 1 ST | |

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Cosses à broche




- Fiches isolées en PVC ou PC/PA
 • Versions courantes sur le marché
 • Non soudé
 • avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | LIP 6R14 V | Version |
| Référence | 9200480000 | Cosses,Cosse isolée,4 mm ² - 6 mm ² ,jaune |
| GTIN (EAN) | 4032248410323 | |
| Qté. | 100 ST | |

Cosses rondes



- Cosses à oeil isolées en PVC
 • versions courantes sur le marché
 • non soudé
 • avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | LIR 2,5M5 V | Version |
| Référence | 9200180000 | Cosses,Cosse isolée,2,5 mm ² ,1,5 mm ² - 2,5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4032248409808 | |
| Qté. | 100 ST | |

Clips



- Clips isolés en PVC avec clip en cuivre
 • versions courantes sur le marché
 • non soudé
 • avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | LIF 2,5F638 R | Version |
| Référence | 9200560000 | Cosses,Cosse isolée,2,5 mm ² ,1,5 mm ² - 2,5 mm ² ,bleu |
| GTIN (EAN) | 4032248410408 | |
| Qté. | 100 ST | |

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Cosses à broche



Fiches isolées en PVC ou PC/PA

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | LIP 1,5R12 V | Version |
| Référence | 9200460000 | Cosses,Cosse isolée,0,5 mm ² - 1,5 mm ² ,Rouge |
| GTIN (EAN) | 4032248410309 | |
| Qté. | 100 ST | |
| Type | LIP 2,5R12 V | Version |
| Référence | 9200470000 | Cosses,Cosse isolée,1,5 mm ² - 2,5 mm ² ,bleu |
| GTIN (EAN) | 4032248410316 | |
| Qté. | 100 ST | |

Cosse à écrasement




Cosse à frapper entièrement isolées en PVC ou PC/PA

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | LIB 6B26 VF | Version |
| Référence | 9200510000 | Cosses,Cosse isolée,4 mm ² - 6 mm ² ,jaune |
| GTIN (EAN) | 4032248410354 | |
| Qté. | 100 ST | |

Cosses rondes



Cosses à oeil isolées en PVC

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | LIR 1,5M4 V | Version |
| Référence | 9200090000 | Cosses,Cosse isolée, 1.5 mm ² ,0.5 mm ² - 1.5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4032248409853 | |
| Qté. | 100 ST | |

Valise



- Corps de la valise en polypropylène incassable
- Rangement mobile et pratique sous un encombrement réduit
- Avec deux fermetures coulissantes solides
- Les coffrets et les valises d'assortiment peuvent être mis debout et ne glissent pas s'ils sont empilés
- Peuvent être sous-divisés en utilisant des inserts

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Type | KOFFER CARRY LITE 55 | Version |
| Référence | 9202000000 | Outils, Boîte vide / valise |
| GTIN (EAN) | 4032248481231 | |
| Qté. | 1 ST | |

Clips



- Clips isolés en PVC avec clip en cuivre
- versions courantes sur le marché
 - non soudé
 - avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | LIF 1,5F638 R | Version |
| Référence | 9200540000 | Cosses,Cosse isolée, 1.5 mm ² ,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,Rouge |
| GTIN (EAN) | 4032248410385 | |
| Qté. | 100 ST | |

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Cosse à écrasement




Cosse à frapper entièrement isolées en PVC ou PC/PA

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | LIB 2,5B25 VF | Version |
| Référence | 9200500000 | Cosses,Cosse isolée, 1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,bleu |
| GTIN (EAN) | 4032248410347 | |
| Qté. | 100 ST | |

Cosses rondes



Cosses à oeil isolées en PVC

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | LIR 1,5M5 V | Version |
| Référence | 9200100000 | Cosses,Cosse isolée, 1.5 mm ² ,0.5 mm ² - 1.5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4032248409860 | |
| Qté. | 100 ST | |

Clips



Clips isolés en PVC avec clip en cuivre

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | LIF 1,5F288 R | Version |
| Référence | 9200520000 | Cosses,Cosse isolée, 1.5 mm ² ,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,Rouge |
| GTIN (EAN) | 4032248410361 | |
| Qté. | 100 ST | |

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | LIF 6F638 R | Version |
| Référence | 9200570000 | Cosses,Cosse isolée,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ² ,jaune |
| GTIN (EAN) | 4032248410415 | |
| Qté. | 100 ST | |

Cosse à écrasement



Cosse à frapper entièrement isolées en PVC ou PC/PA
• Versions courantes sur le marché
• Non soudé

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | LIB 1,5B25 VF | Version |
| Référence | 9200490000 | Cosses,Cosse isolée,0,5 mm ² - 1,5 mm ² ,Rouge |
| GTIN (EAN) | 4032248410330 | |
| Qté. | 100 ST | |