

ZH-BOX 0,5-2,5QMM



Boîte remplie d'embouts doubles isolés :

- Au code couleur Weidmüller

Informations générales de commande

Version	Assortiment d'embouts, Boîte, Couleur: Weidmüller
Référence	9025390000
Type	ZH-BOX 0,5-2,5QMM
GTIN (EAN)	4008 19034 1015
Qté.	1 Pièce
Emballage	Boîte

ZH-BOX 0,5-2,5QMM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Hauteur	40 mm	Hauteur (pouces)	1.5748 inch
Diamètre	92 mm	Poids net	66.88 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embout	Version	Norme
--------------------------	--------	---------	-------

Embouts

Couleur	Weidmueller
---------	-------------

ZH-BOX 0,5-2,5QMM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Type	H0,5/14 ZH OR	Version
Référence	9037200000	Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, Orange
GTIN (EAN)	4008190492397	
Qté.	500 ST	
Type	H0,75/14 ZH W	Version
Référence	9037230000	Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, blanc
GTIN (EAN)	4008190853976	
Qté.	500 ST	
Type	H1,0/15 ZH GE	Version
Référence	9037260000	Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, jaune
GTIN (EAN)	4008190492731	
Qté.	500 ST	
Type	H1,5/16 ZH R	Version
Référence	9037290000	Embout, Embout double, 11 mm, 8 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190492762	
Qté.	500 ST	
Type	H2,5/19D ZH BL	Version
Référence	9037500000	Embout, Embout double, 13 mm, 10 mm, bleu
GTIN (EAN)	4008190493073	
Qté.	500 ST	