
H95,0/44 R



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

| Version | Embout, Norme, 31 mm, 25 mm, Rouge |
|------------|------------------------------------|
| Référence | <u>9028210000</u> |
| Туре | H95,0/44 R |
| GTIN (EAN) | 4008190891589 |
| Qté. | 25 Pièce |
| Emballage | en vrac |

H95,0/44 R



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

| Agréments | | | | |
|---|---|--|-------------------|--|
| Agréments | | | | |
| Agrements | ٠(١١٠) | | | |
| | C GL) US | | | |
| | LISTED | | | |
| ROHS | Conforme | | | |
| UL File Number Search | Site Web UL | | | |
| Nº de certificat (cULus) | E499744 | | | |
| Dimensions et poids | | | | |
| Poids net | 5.2 g | | | |
| Conformité environnemen | | | <u> </u> | |
| | | | | |
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption | | | |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids | | | |
| Classifications | | | | |
| | | | | |
| ETIM 6.0 | EC000005 | ETIM 7.0 | EC000005 | |
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 | |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 9.0 | 27-40-02-01 | |
| ECLASS 9.1 | 27-40-02-01 | ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | |
| ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 | |
| ECLASS 13.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 | |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | | |
| Caractéristiques techniqu | es | | | |
| | | | | |
| Description de l'article | Embouts isolés, couleur rouge | Version | Norme | |
| Embouts | | | | |
| Diamètre de la surface des contact | s (D1) 14.7 mm | Longueur de la surface des co | ontacts (L2)25 mm | |
| Diamètre de la collerette (D2) | 18 mm | Epaisseur de la collerette plastique (S2) 0.6 mm | | |
| L1 en mm | 44.00 mm | Section de raccordement du conducteur, AWG 3/0 AWG, max. | | |
| Epaisseur des douilles métalliques (S1) 0.35 mm | | Longueur de dénudage | 31 mm | |
| Section de raccordement du conducteur 95 mm² | | Couleur | Weidmueller | |

Niveau du catalogue / Dessins

H95,0/44 R



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin

