


MULTI-STRIPAX GKW LW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- Pour conducteurs souples et rigides avec isolant spécial
- Qualité de dénudage élevée pour applications industrielles (conforme aux exigences aéronautiques)
- La forme particulière de la lame permet le dénudage d'isolants et de gaines spéciaux
- Longueur de dénudage réglable par butée
- Grande flexibilité grâce à l'unité de dénudage amovible
- Grande précision de reproductibilité
- Sans détérioration des conducteurs
- Grande stabilité sur une longue durée de vie et grande fiabilité
- Fonction de coupe intégrée

Informations générales de commande

Version	Outils, Outil à dénuder et à couper
Référence	9205760000
Type	MULTI-STRIPAX GKW LW
GTIN (EAN)	4032248790449
Qté.	1 Pièce

MULTI-STRIPAX GKW LW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dimensions et poids

Profondeur	40 mm
Hauteur	85 mm
Largeur	250 mm
Poids net	550 g

Profondeur (pouces)	1.5748 inch
Hauteur (pouces)	3.3464 inch
Largeur (pouces)	9.8425 inch

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Classifications

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Outil à dénuder et à couper pour fibre optique GKW
--------------------------	----------------------------------------------------

Outil à dénuder

Section du conducteur (capacité de coupe)	6 mm ²	Coupe max. fils rigide	2.5 mm ²
Coupe max. fils souple	6 mm ²	Coupe max. câble plat	10,2 mm x 4 mm
Plage de dénudage AWG, max.	13 AWG	Plage de dénudage AWG, min.	14 AWG
Longueur de dénudage, minimale	2 mm	Section de raccordement du conducteur, max.	2.5 mm ²
Section de raccordement du conducteur, min.			1.5 mm ²

MULTI-STRIPAX GKW LW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

Exemple d'utilisation



MULTI-STRIPAX GKW LW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Accessoires / pièces de rechange**

- Pour conducteurs souples et rigides avec isolant spécial
- Qualité de dénudage élevée pour applications industrielles (conforme aux exigences aéronautiques)
- La forme particulière de la lame permet le dénudage d'isolants et de gaines spéciaux
- Longueur de dénudage réglable par butée
- Grande flexibilité grâce à l'unité de dénudage amovible
- Grande précision de reproductibilité
- Sans détérioration des conducteurs
- Grande stabilité sur une longue durée de vie et grande fiabilité
- Fonction de coupe intégrée

Informations générales de commande

Type	AIE M-SPX 0.25-1.5 S	Version
Référence	9204550000	Insert
GTIN (EAN)	4032248671090	
Qté.	1 ST	
Type	AIE M-SPX 1.5-6.0 S	Version
Référence	9204570000	Insert
GTIN (EAN)	4032248671113	
Qté.	1 ST	
Type	AIE MULTI-SPX 0.75-4²SL	Version
Référence	9203730000	Insert
GTIN (EAN)	4032248576449	
Qté.	1 ST	
Type	AIE MULTI-STRIPAX 16 SL	Version
Référence	9202270000	Insert
GTIN (EAN)	4032248486212	
Qté.	1 ST	
Type	AIE MULTI-STRIPAX 6-16	Version
Référence	9202260000	Insert
GTIN (EAN)	4032248486205	
Qté.	1 ST	
Type	AIE MULTI-STRIPAX ASI	Version
Référence	9202300000	Insert
GTIN (EAN)	4032248486250	
Qté.	1 ST	
Type	AIE MULTI-STRIPAX AWG	Version
Référence	9202280000	Insert
GTIN (EAN)	4032248486236	
Qté.	1 ST	
Type	AIE MULTI-STRIPAX GKW LW	Version
Référence	9205770000	Insert
GTIN (EAN)	4032248836291	
Qté.	1 ST	
Type	AIE MULTI-STRIPAX POF	Version
Référence	1212770000	Insert
GTIN (EAN)	4032248994434	
Qté.	1 ST	

MULTI-STRIPAX GKW LW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Type	AIE MULTI-STRIPAX PV	Version
Référence	1204280000	Insert
GTIN (EAN)	4032248987030	
Qté.	1 ST	
Type	ERAN MULTI-STRIPAX	Version
Référence	9203100000	Spare stop set
GTIN (EAN)	4032248538102	
Qté.	1 ST	
Type	ERME MULTI-STRIPAX	Version
Référence	9203070000	Spare cutting blade
GTIN (EAN)	4032248538096	
Qté.	1 ST	