

## CRIMPFIX L

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- Pour le dénudage et le sertissage automatiques
- Traitement efficace permettant de gagner du temps.
- Réglage simple pour chaque section
- Dénuder et sertir en une seule étape
- Le traitement de gaines ou de contacts provenant d'autres fabricants peut entraîner des pannes de machine et des défauts !

### Informations générales de commande

Version	Automatic stripper and crimper
Référence	<a href="#">9028530000</a>
Type	CRIMPFIX L
GTIN (EAN)	4008 190942670
Qté.	1 Pièce

## CRIMPFIX L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



ROHS Conforme

## Dimensions et poids

Profondeur	330 mm	Profondeur (pouces)	12.9921 inch
Hauteur	460 mm	Hauteur (pouces)	18.1102 inch
Largeur	390 mm	Largeur (pouces)	15.3543 inch
Poids net	34000 g		

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

## Classifications

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

## Machines automatiques de dénudage/sertissage

Plage de dénudage	0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> (~ AWG 20-14)	Entraînement	Électro-pneumatique
Cadence	env. 1 s	Section de l'embout, max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Section de l'embout, min.	0.5 mm <sup>2</sup>	Longueur de sertissage	8 mm
Consommables	Cosses non fixées, avec isolants	Longueur embout	14 mm
Raccordement air comprimé	5 - 5,5 bars	Raccordement électrique	100-240 V / 50/60 Hz / 110 VA

## Note importante

Informations sur le produit	Ancienne version 9022650000 – SOT 1: 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> jusqu'au numéro de série CF L 1789 et CF LS 1475 9022660000 – SOT 2: 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> jusqu'au numéro de série CF L 1789 et CF LS 1475 Nouvelle version 1440540000 – SOT 1: 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> à partir du numéro de série CF L 1790 et CF LS 1476 1440550000 – SOT 2: 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> à partir du numéro de série CF L 1790 et CF LS 1476
-----------------------------	--

## CRIMPFIX L

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accessoires

www.weidmueller.com

### Accessoires / Pièces de rechange



- Pour le dénudage et le sertissage automatiques
- Traitement efficace permettant de gagner du temps.
- Réglage simple pour chaque section
- Dénuder et sertir en une seule étape
- Le traitement de gaines ou de contacts provenant d'autres fabricants peut entraîner des pannes de machine et des défauts !

### Informations générales de commande

Type	AIMESA CF U/L/LS SK TIN	Version
Référence	<a href="#">1283530000</a>	Machines automatiques, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4050118073676	
Qté.	1 ST	
Type	AIMESA CF U/LS TIN	Version
Référence	<a href="#">1132150000</a>	Machines automatiques, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4032248920082	
Qté.	1 ST	
Type	CRWZG CF L V2/V3	Version
Référence	<a href="#">1424320000</a>	Machines automatiques, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4050118240139	
Qté.	1 ST	
Type	EXZ-SET CF L/LS V3	Version
Référence	<a href="#">1484880000</a>	Machines automatiques, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4050118293883	
Qté.	1 ST	
Type	FESA CF L/LS V1	Version
Référence	<a href="#">1454780000</a>	Machines automatiques, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4050118260809	
Qté.	1 ST	
Type	FESA CF L/LS V2	Version
Référence	<a href="#">1454790000</a>	Machines automatiques, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4050118260779	
Qté.	1 ST	
Type	MAGNETSCHALTER CF L/LS	Version
Référence	<a href="#">1523240000</a>	Machines automatiques, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4050118328950	
Qté.	1 ST	
Type	SCHRSA CF L/LS V1	Version
Référence	<a href="#">1454740000</a>	Machines automatiques, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4050118260670	
Qté.	1 ST	
Type	SCHRSA CF L/LS V2	Version
Référence	<a href="#">1454750000</a>	Machines automatiques, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4050118260588	
Qté.	1 ST	
Type	SCHWINGF.-OBERT./ CFL	Version
Référence	<a href="#">9022660000</a>	Machines automatiques, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4032248178940	
Qté.	1 ST	

## CRIMPFIX L

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

Type	SCHWINGF.-OBERT.CF L	Version
Référence	<a href="#">9022650000</a>	Machines automatiques, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4032248178926	
Qté.	1 ST	
Type	SOT 1 CF L/LS V3	Version
Référence	<a href="#">1440540000</a>	Machines automatiques, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4050118247602	
Qté.	1 ST	
Type	SOT 2 CF L/LS V4	Version
Référence	<a href="#">1440550000</a>	Machines automatiques, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4050118247619	
Qté.	1 ST	
Type	WTE CF L/LS V2/V3	Version
Référence	<a href="#">1424470000</a>	Machines automatiques, Pièce de rechange
GTIN (EAN)	4050118240276	
Qté.	1 ST	