

CRIMP-SET PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Kits de sertissage

Informations générales de commande

Version	Assortiment de sertissage, Pince à sertir: PZ 50, Outil à dénuder: AM 25, Plage de sertissage, min.: 25, Couleur: Weidmüller
Référence	9028850000
Type	CRIMP-SET PZ 50
GTIN (EAN)	403224838405 1
Qté.	1 Pièce
Emballage	Boîte plastique

CRIMP-SET PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	261 mm	Profondeur (pouces)	10.2756 inch
Hauteur	57 mm	Hauteur (pouces)	2.2441 inch
Largeur	338 mm	Largeur (pouces)	13.3071 inch
Poids net	1759.55 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Classifications

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Set incluant outil à sertir jusqu'à 50 mm ² , outil à dénuder et embouts selon d'autres codes de couleur
--------------------------	---

Assortiments

Plage de sertissage, max.	50 mm ²	Plage de sertissage, min.	25 mm ²
Emballage	Boîte plastique	Outil à dénuder	AM 25
Pince à sertir	PZ 50	Couleur	Weidmüller
Nombre d'AEH	200 pcs.		

CRIMP-SET PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Outils



Outils à dénuder pour câbles ronds avec isolant PVC

Informations générales de commande

Type	AM 25	Version	
Référence	9001540000		Outils, Outils à dénuder
GTIN (EAN)	4008190138271		
Qté.	1 ST		

Crimping tools



Outils à sertir pour embouts nus et isolés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

Informations générales de commande

Type	PZ 50	Version	
Référence	9006450000		Presse, Outil de sertissage pour embouts, 25mm ² , 50mm ² , Sertissage à empreintes
GTIN (EAN)	4008190095796		
Qté.	1 ST		

Section nominale du conducteur 35,0 mm²



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Type	H35,0/30D 16 R	Version	
Référence	9019310000		Embout, Norme, 19 mm, 16 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190102234		
Qté.	50 ST		


CRIMP-SET PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Conductor nom. cross-section 50mm²



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Type	H50,0/36D BL	Version	
Référence	9019340000	Embout, Norme, 26 mm, 20 mm, bleu	
GTIN (EAN)	4008190067632		
Qté.	50 ST		

Section nominale du conducteur 25,0 mm²



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H25,0/30T SW	Version	
Référence	9021190000	Embout, Norme, 18 mm, 16 mm, noir	
GTIN (EAN)	4008190115166		
Qté.	50 ST		
Type	H25,0/36T SW	Version	
Référence	9021200000	Embout, Norme, 24 mm, 22 mm, noir	
GTIN (EAN)	4008190055400		
Qté.	50 ST		