

MP FPC 20/30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Plaques de montage 1,5 mm tôle d'acier, zinguée

Informations générales de commande

Version	FPC (boîtier vide en polycarbonate), Plaque de montage, Plaque de montage, Hauteur: 200 mm, Largeur: 300 mm, Profondeur: 1.5 mm, Matériau de base: Tôle d'acier, zingué, argent
Référence	9535930000
Type	MP FPC 20/30
GTIN (EAN)	4032248009657
Qté.	1 Pièce

MP FPC 20/30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	1.5 mm	Profondeur (pouces)	0.0591 inch
Hauteur	200 mm	Hauteur (pouces)	7.874 inch
Largeur	300 mm	Largeur (pouces)	11.811 inch
Poids net	468 g		

Températures

Température de fonctionnement	
-------------------------------	--

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

Caractéristiques générales

Type de fixation	Vissé	Surface	zingué
Matériau de base	Tôle d'acier		

MP FPC 20/30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

TS 35

Accessoires



Informations générales de commande

Type	TS35X7.5 ST FPC 20 VER	Version	
Référence	8000037558	Rail profilé, TS 35, TS 35 x 7.5, Largeur: 165 mm, avec perçage longitudinal, sans perçage longitudinal, Acier, zingué, chromé	
GTIN (EAN)	4050118653229		
Qté.	20 ST		

TS 15

Accessoires



Informations générales de commande

Type	TS15X5 ST FPC 20 VER	Version	
Référence	8000037604	Rail profilé, TS 15, Largeur: 235 mm, sans perçage longitudinal, Acier, zingué, chromé	
GTIN (EAN)	4050118653168		
Qté.	20 ST		

TS 35

Accessoires



Informations générales de commande

Type	TS35X7.5 ST FPC 30 HOR	Version	
Référence	8000037559	Rail profilé, TS 35, TS 35 x 7.5, Largeur: 265 mm, avec perçage longitudinal, sans perçage longitudinal, Acier, zingué, chromé	
GTIN (EAN)	4050118653236		
Qté.	20 ST		