

## MP FPC 40/60


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Plaques de montage 1,5 mm tôle d'acier, zinguée

### Informations générales de commande

Version	FPC (boîtier vide en polycarbonate), Plaque de montage, Plaque de montage, Hauteur: 360 mm, Largeur: 560 mm, Profondeur: 1.5 mm, Matériau de base: Tôle d'acier, zingué, argent
Référence	<a href="#">9535980000</a>
Type	MP FPC 40/60
GTIN (EAN)	4032248009695
Qté.	1 Pièce

## MP FPC 40/60

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensions et poids

Profondeur	1.5 mm	Profondeur (pouces)	0.0591 inch
Hauteur	360 mm	Hauteur (pouces)	14.1732 inch
Largeur	560 mm	Largeur (pouces)	22.0472 inch
Poids net	2316 g		

## Températures

Température de fonctionnement	
-------------------------------	--

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

## Caractéristiques générales

Type de fixation	Vissé	Surface	zingué
Matériau de base	Tôle d'acier		

## MP FPC 40/60

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Accessoires

www.weidmueller.com

### TS 35

#### Accessoires



#### Informations générales de commande

Type	TS35X7.5 ST FPC 40 VER	Version
Référence	<a href="#">8000037562</a>	Rail profilé, TS 35, TS 35 x 7.5, Largeur: 365 mm, avec perçage longitudinal, sans perçage longitudinal, Acier, zingué, chromé
GTIN (EAN)	4050118653267	
Qté.	20 ST	
Type	TS35X7.5 ST FPC 60 HOR	Version
Référence	<a href="#">8000037563</a>	Rail profilé, TS 35, TS 35 x 7.5, Largeur: 565 mm, avec perçage longitudinal, sans perçage longitudinal, Acier, zingué, chromé
GTIN (EAN)	4050118653274	
Qté.	20 ST	