


H0,5/18D ZH W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | Embout, Embout double, 15 mm, 12 mm, blanc |
| Référence | 9037400000 |
| Type | H0,5/18D ZH W |
| GTIN (EAN) | 4008190492892 |
| Qté. | 500 Pièce |
| Emballage | en vrac |

H0,5/18D ZH W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| ROHS | Conforme |
| UL File Number Search | Site Web UL |
| Nº de certificat (cULus) | E499744 |

Dimensions et poids

| | |
|-----------|--------|
| Poids net | 0.11 g |
|-----------|--------|

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

Caractéristiques techniques

| | | | |
|--------------------------|----------------------------------|---------|---------------|
| Description de l'article | Embouts doubles, couleur blanche | Version | Embout double |
|--------------------------|----------------------------------|---------|---------------|

Embouts

| | |
|---|---|
| Diamètre de la surface des contacts (D1) 1.4 mm | Longueur de la surface des contacts (L2) 12 mm |
| Largeur de la collerette (B) 3 mm | Hauteur de la collerette (A) 5 mm |
| Epaisseur de la collerette plastique (S2) 0.3 mm | L1 en mm 18.00 mm |
| Section de raccordement du conducteur, AWG 20 AWG, max. | Epaisseur des douilles métalliques (S1) 0.15 mm |
| Longueur de dénudage 15 mm | Section de raccordement du conducteur 0.5 mm ² |
| Couleur DIN | |

H0,5/18D ZH W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin

