

## STRIPAX 16 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- Outils à dénuder avec réglage automatique
- Pour conducteurs souples et rigides
- Idéalement adapté aux secteurs de la construction de machines et d'installations, du ferroviaire, du trafic ferroviaire, de l'éolien, de la robotique, de la protection anti-explosion ainsi que de la marine, du offshore et de la construction navale
- Longueur de dénudage réglable par butée
- Ouverture automatique des mâchoires après dénudage
- Pas de dispersion des fils du conducteur
- Réglable pour différentes épaisseurs d'isolant
- Câbles à double isolation en deux étapes, sans réglage spécifique
- Système de coupe sans jeu avec rattrapage automatique
- Longue durée de vie
- Conception optimisée et ergonomique

### Informations générales de commande

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| Version    | Outils, Outil à dénuder et à couper |
| Référence  | <a href="#">9918180000</a>          |
| Type       | STRIPAX 16 ZERT                     |
| GTIN (EAN) | 4032248371662                       |
| Qté.       | 1 Pièce                             |

## STRIPAX 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|            |        |                     |             |
|------------|--------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 22 mm  | Profondeur (pouces) | 0.8661 inch |
| Hauteur    | 99 mm  | Hauteur (pouces)    | 3.8976 inch |
| Largeur    | 190 mm | Largeur (pouces)    | 7.4803 inch |
| Poids net  | 200 g  |                     |             |

## Conformité environnementale du produit

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Non affecté                          |
| REACH SVHC                | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                      | cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0 |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002109    | ETIM 9.0    | EC002109    |
| ETIM 10.0   | EC002109    | ECLASS 14.0 | 21-04-37-06 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-37-06 |             |             |

## Caractéristiques techniques

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Description de l'article | Outil à dénuder jusqu'à 16 mm <sup>2</sup> |
|--------------------------|--|

## Outil à dénuder

|   |  |  |                   |
|---|--|--|-------------------|
| Type de câble   | conducteur rigide et souple avec isolant PVC | Section du conducteur (capacité de coupe)                      | 6 mm <sup>2</sup> |
| Plage de dénudage AWG, max.                                   | 6 AWG  | Plage de dénudage AWG, min.                                    | 10 AWG            |
| Plage de dénudage, min.                                       | 6 mm <sup>2</sup>                            | Longueur de dénudage, maximale                                 | 25 mm             |
| Couleur   | Orange                                       | Section de raccordement du conducteur, 16 mm <sup>2</sup> max. |                   |
| Section de raccordement du conducteur, 6 mm <sup>2</sup> min. |  |  |                   |

## Note importante

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Informations sur le produit | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Outils à dénuder avec réglage automatique</li> <li>• Pour conducteurs souples et rigides</li> <li>• Idéalement adapté aux secteurs de la construction de machines et d'installations, du ferroviaire, du trafic ferroviaire, de l'éolien, de la robotique, de la protection anti-explosion ainsi que de la marine, du offshore et de la construction navale</li> <li>• Longueur de dénudage réglable par butée</li> <li>• Ouverture automatique des mâchoires après dénudage</li> <li>• Pas de dispersion des fils du conducteur</li> <li>• Réglable pour différentes épaisseurs d'isolant</li> <li>• Câbles à double isolation en deux étapes, sans réglage spécifique</li> <li>• Système de coupe sans jeu avec rattrapage automatique</li> <li>• Longue durée de vie</li> <li>• Conception optimisée et ergonomique</li> </ul> |
|-----------------------------|--|

**STRIPAX 16 ZERT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Dessins**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Exemple d'utilisation**



## STRIPAX 16 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accessoires

www.weidmueller.com

### Accessoires / pièces de rechange



- Outils à dénuder avec réglage automatique
- Pour conducteurs souples et rigides
- Idéalement adapté aux secteurs de la construction de machines et d'installations, du ferroviaire, du trafic ferroviaire, de l'éolien, de la robotique, de la protection anti-explosion ainsi que de la marine, du offshore et de la construction navale
- Longueur de dénudage réglable par butée
- Ouverture automatique des mâchoires après dénudage
- Pas de dispersion des fils du conducteur
- Réglable pour différentes épaisseurs d'isolant
- Câbles à double isolation en deux étapes, sans réglage spécifique
- Système de coupe sans jeu avec rattrapage automatique
- Longue durée de vie
- Conception optimisée et ergonomique

### Informations générales de commande

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| Type       | ERME 16 <sup>2</sup> SPX 4 | Version                                      |  |
| Référence  | <a href="#">1119040000</a> | Accessoires, Support de couteaux             |  |
| GTIN (EAN) | 4032248948437              |  |  |
| Qté.       | 1 ST                       |  |  |
| Type       | ERTE KLBC SPX 16           | Version                                      |  |
| Référence  | <a href="#">2571490000</a> | Accessoires, Mâchoire de serrage de rechange |  |
| GTIN (EAN) | 4050118582116              |  |  |
| Qté.       | 1 ST                       |  |  |