

## LIS 1,5M4 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Cosses à fourches isolées en PVC ou PC/PA

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé
- avec guide d'introduction conique

### Informations générales de commande

|            |  |
|------------|--|
| Version    | Cosses,Cosse isolée,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> ,Rouge |
| Référence  | <a href="#">9200310000</a>   |
| Type       | LIS 1,5M4 V  |
| GTIN (EAN) | 40322484 10132   |
| Qté.       | 100 Pièce  |

## LIS 1,5M4 V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|            |         |                     |             |
|------------|---------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 5.8 mm  | Profondeur (pouces) | 0.2283 inch |
| Largeur    | 22.6 mm | Largeur (pouces)    | 0.8898 inch |
| Poids net  | 0.74 g  |                     |             |

## Conformité environnementale du produit

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption                 |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001059    | ETIM 9.0    | EC001059    |
| ETIM 10.0   | EC001059    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-92 |             |             |

## Caractéristiques techniques

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Description de l'article | Cosse à fourche isolée 1,5 mm <sup>2</sup> / M4 |
|--------------------------|---|

## Raccordements

|   |          |   |         |
|---|----------|---|---------|
| Section de raccordement du conducteur, 1,5 mm <sup>2</sup> max. | présente | Section de raccordement du conducteur, 0,5 mm <sup>2</sup> min. |         |
| Isolation   | présente | Dimension (tige)  | M 4     |
| Dimension   | M 4      | Matériau/plastique  | PVC     |
| Couleur d'identification  | rouge    | Densité de raccordements (S1)                                   | 0.75 mm |
| Longueur de raccordement (l)                                    | 17.8 mm  | Diamètre intérieur (d1)   | 4.3 mm  |
| Longueur de la collerette plastique (b)                         | 11.3 mm  | Diamètre de la collerette plastique (D)                         | 4 mm    |
| Diamètre extérieur  | 7.2 mm   |   |         |

Dessins



## LIS 1,5M4 V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Crimping tools



Outils à sertir pour connexions isolées, cosses, fiches, cosses de prolongation et de dérivation

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre
- Butée de positionnement précis des contacts
- Testé selon DIN EN 60352 partie 2

### Informations générales de commande

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Type       | HTI 15                     | Version  |
| Référence  | <a href="#">9014400000</a> | Presse, Outil de préparation de cosses isolées, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> ,      |
| GTIN (EAN) | 4008190159412              | Sertissage double  |
| Qté.       | 1 ST                       |  |
| Type       | CTI 6                      | Version  |
| Référence  | <a href="#">9006120000</a> | Presse, Pince à sertir les contacts, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Sertissage ovale, |
| GTIN (EAN) | 4008190044527              | Sertissage double  |
| Qté.       | 1 ST                       |  |
| Type       | CTI 6 G                    | Version  |
| Référence  | <a href="#">9202850000</a> | Presse, Outil de préparation de cosses isolées, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> ,        |
| GTIN (EAN) | 4032248517855              | Sertissage ovale, Sertissage parallèle   |
| Qté.       | 1 ST                       |  |