

## LIF 1,5T638 R


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Clips isolés avec dérivation en PVC avec clip en cuivre

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

### Informations générales de commande

|            |  |
|------------|--|
| Version    | Cosses,Cosse isolée,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> ,Rouge |
| Référence  | <a href="#">9200610000</a>   |
| Type       | LIF 1,5T638 R  |
| GTIN (EAN) | 40322484 10453   |
| Qté.       | 100 Pièce  |

## LIF 1,5T638 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|            |         |                     |             |
|------------|---------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 7.6 mm  | Profondeur (pouces) | 0.2992 inch |
| Largeur    | 20.8 mm | Largeur (pouces)    | 0.8189 inch |
| Poids net  | 1.35 g  |                     |             |

## Conformité environnementale du produit

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption                 |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC0005 16   | ETIM 9.0    | EC0005 16   |
| ETIM 10.0   | EC0005 16   | ECLASS 14.0 | 27-44-03-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-92 |             |             |

## Caractéristiques techniques

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Description de l'article | Cosse clips de retour renforcée 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> |
|--------------------------|---|

## Raccordements

|   |                               |   |              |
|---|-------------------------------|---|--------------|
| Section de raccordement du conducteur, 1,5 mm <sup>2</sup> max. | présente, Partiellement isolé | Section de raccordement du conducteur, 0,5 mm <sup>2</sup> min. |              |
| Isolation   |                               | Dimension (languette)   | 6,3 x 0,8 mm |
| Dimension   | 6,3 x 0,8 mm                  | Matériau/plastique  | PVC          |
| Couleur d'identification  | rouge                         | Largeur du connecteur enfichable (d2)                           | 6,3 mm       |
| Densité de connecteurs enfichables (d3)                         | 0,8 mm                        | Longueur de la collerette plastique (b)                         | 10 mm        |
| Diamètre de la collerette plastique (D)                         | 4 mm                          |   |              |

## LIF 1,5T638 R

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Crimping tools



Outils à sertir pour connexions isolées, cosses, fiches, cosses de prolongation et de dérivation

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre
- Butée de positionnement précis des contacts
- Testé selon DIN EN 60352 partie 2

## Informations générales de commande

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Type       | HTI 15                     | Version  |
| Référence  | <a href="#">9014400000</a> | Presse, Outil de préparation de cosses isolées, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> ,      |
| GTIN (EAN) | 4008190159412              | Sertissage double  |
| Qté.       | 1 ST                       |  |
| Type       | CTI 6                      | Version  |
| Référence  | <a href="#">9006120000</a> | Presse, Pince à sertir les contacts, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Sertissage ovale, |
| GTIN (EAN) | 4008190044527              | Sertissage double  |
| Qté.       | 1 ST                       |  |
| Type       | CTI 6 G                    | Version  |
| Référence  | <a href="#">9202850000</a> | Presse, Outil de préparation de cosses isolées, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> ,        |
| GTIN (EAN) | 4032248517855              | Sertissage ovale, Sertissage parallèle   |
| Qté.       | 1 ST                       |  |