
## LID 6M5 R



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Cosses rondes isolées en PVC avec clip en cuivre

- versions courantes sur le marché
- non soudé
- avec guide d'introduction conique

## Informations générales de commande

Version	Cosses,Cosse isolée,4 mm² - 6 mm², jaune
Référence	9200690000
Туре	LID 6M5 R
GTIN (EAN)	4032248410538
Qté.	100 Pièce
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Disponible jusqu'à	2026-03-31T00:00:00+02:00

Niveau du catalogue / Dessins

## LID 6M5 R



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

	Α	gr	én	1ei	าts
--	---	----	----	-----	-----

ROHS	Conforme		
Dimensions et poid	s		
Profondeur	8.1 mm	Profondeur (pouces)	0.3189 inch
Largeur	23.8 mm	Largeur (pouces)	0.937 inch
Poids net	1 59 a		

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

### Classifications

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 9.0	27-40-02-12
ECLASS 9.1	27-40-02-12	ECLASS 10.0	27-40-02-12
ECLASS 11.0	27-40-02-12	ECLASS 12.0	27-40-02-12
ECLASS 13.0	27-40-02-12	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

## Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embout rond avec manchon en cuivre 4,0 - 6,0 mm <sup>2</sup>

#### **Raccordements**

Section de raccordement du conducteur, 6 mm² max.		Section de raccordement du conducte min.	Section de raccordement du conducteur, 4 mm² min.	
Isolation	présente	Dimension (connecteur rond)	ø 5 mm	
Dimension	ø 5 mm	Matériau/plastique	PVC	
Couleur d'identification	jaune	Longueur de la collerette plastique (b)	13 mm	
Diamètre de la collerette plastique (I	D) 5.8 mm	Diamètre extérieur	5 mm	

Niveau du catalogue / Dessins

## Fiche de données






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dessins



## LID 6M5 R



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## **Crimping tools**



Outils à sertir pour connexions isolées, cosses, fiches, cosses de prolongation et de dérivation

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoecuvre
- Butée de positionnement précis des contacts
- Testé selon DIN EN 60352 partie 2

#### Informations générales de commande

Туре	CTI 6	Version
Référence	9006120000	Presse, Pince à sertir les contacts, 0.5mm², 6mm², Sertissage ovale,
GTIN (EAN)	4008190044527	Sertissage double
Qté.	1 ST	
Туре	CTI 6 G	Version
Type Référence	CTI 6 G 9202850000	Version Presse, Outil de préparation de cosses isolées, 0.5mm², 6mm²,

Niveau du catalogue / Dessins 4