MP MPC 17/17



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Plaques de montage 1,5 mm tôle d'acier, zinguée

Informations générales de commande

Version	MPC (boîtier vide en polycarbonate), Plaque de montage, Plaque de montage, Hauteur: 148 mm, Largeur: 148 mm, Profondeur: 1.5 mm, Matériau de base: Tôle d'acier, zinguée, zingué	
Référence	<u>9535570000</u>	
Туре	MP MPC 17/17	
GTIN (EAN)	TIN (EAN) 4032248009305	
Qté.	1 Pièce	

Niveau du catalogue / Dessins

MP MPC 17/17



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Ag	rém	ents

ROHS	Conforme		
Dimensions et poid	s		
Profondeur	1.5 mm	Profondeur (pouces)	0.0591 inch
Hauteur	148 mm	Hauteur (pouces)	5.8268 inch
Largeur	148 mm	Largeur (pouces)	5.8268 inch
Poids net	251.3 g		

Températures

Température de fonctionnement

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 6.0	EC000213	ETIM 7.0	EC000213
ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 9.0	27-40-06-39
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-40-06-39
ECLASS 11.0	27-40-06-39	ECLASS 12.0	27-40-06-39
ECLASS 13.0	27-40-06-39	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

Caractéristiques générales

Type de fixation	Vissé	Surface	zingué
Matériau de base	Tôle d'acier, zinguée	Domaines d'utilisation :	Technique du bâtiment

Niveau du catalogue / Dessins

Fiche de données

MP MPC 17/17



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

TS 35

Accessoires



Informations générales de commande

Туре	TS35X7.5 ST MPC1725 VER	Version
Référence	<u>8000037600</u>	Rail profilé, TS 35, TS 35 x 7.5, Largeur: 90 mm, sans perçage
GTIN (EAN)	4050118653120	longitudinal, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé
Qté.	20 ST	

Niveau du catalogue / Dessins