

SLICER NO 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- Dégainage simple, rapide et précis de tous les câbles ronds courants de 4 - 50 mm Ø
- Vis moletée à l'extrémité de la poignée pour réglage de la profondeur de coupe (Le réglage de la profondeur de coupe évite d'endommager les conducteurs intérieurs)

Informations générales de commande

Version	Sheathing strippers
Référence	9918070000
Type	SLICER NO 16
GTIN (EAN)	4032248359189
Qté.	1 Pièce

SLICER NO 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Profondeur	35 mm
Hauteur	29 mm
Largeur	132 mm
Poids net	74 g

Profondeur (pouces)	1.378 inch
Hauteur (pouces)	1.1417 inch
Largeur (pouces)	5.1968 inch

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Classifications

ETIM 8.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109
ECLASS 15.0	21-04-37-06

ETIM 9.0	EC002109
ECLASS 14.0	21-04-37-06

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Couteau de câble pour conducteurs avec diamètre externe 4 - 16 mm ø
--------------------------	---

ETIM 8.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109
ECLASS 15.0	21-04-37-06

Outil à dénuder

Type de câble	conducteur rigide et souple avec isolant PVC
Diamètre du conducteur min.	4 mm
Section de raccordement du conducteur, 201 mm ² max.	

Diamètre du conducteur max.	16 mm
Plage de dénudage AWG, max.	6 AWG

SLICER NO 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

Accessoires / pièces de rechange

- Dégainage simple, rapide et précis de tous les câbles ronds courants de 4 - 50 mm Ø
- Vis moletée à l'extrémité de la poignée pour réglage de la profondeur de coupe (Le réglage de la profondeur de coupe évite d'endommager les conducteurs intérieurs)



Informations générales de commande

Type	ZUB SLICER NO16-35	Version
Référence	9201430000	Sheathing strippers
GTIN (EAN)	4032248430314	
Qté.	2 ST	