

SLICER NO 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- Dégainage simple, rapide et précis de tous les câbles ronds courants de 4 - 50 mm Ø
- Vis moletée à l'extrémité de la poignée pour réglage de la profondeur de coupe (Le réglage de la profondeur de coupe évite d'endommager les conducteurs intérieurs)

Informations générales de commande

Version	Sheathing strippers
Référence	9918070000
Type	SLICER NO 16
GTIN (EAN)	4032248359189
Qté.	1 Pièce

SLICER NO 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	35 mm	Profondeur (pouces)	1.378 inch
Hauteur	29 mm	Hauteur (pouces)	1.1417 inch
Largeur	132 mm	Largeur (pouces)	5.1968 inch
Poids net	74 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Classifications

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Couteau de câble pour conducteurs avec diamètre externe 4 - 16 mm ø
--------------------------	---------------------------------------------------------------------

Outil à dénuder

Type de câble	conducteur rigide et souple avec isolant PVC	Diamètre du conducteur max.	16 mm
Diamètre du conducteur min.	4 mm	Plage de dénudage AWG, max.	6 AWG
Section de raccordement du conducteur, 201 mm ² max.			

SLICER NO 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

Accessoires / pièces de rechange



- Dégainage simple, rapide et précis de tous les câbles ronds courants de 4 - 50 mm Ø
- Vis moletée à l'extrémité de la poignée pour réglage de la profondeur de coupe (Le réglage de la profondeur de coupe évite d'endommager les conducteurs intérieurs)

Informations générales de commande

Type	ZUB SLICER NO 16-35	Version	
Référence	9201430000	Sheathing strippers	
GTIN (EAN)	4032248430314		
Qté.	2 ST		