## **SLICER NO 28 TOP**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



- Dégainage simple, rapide et précis de tous les câbles ronds courants de 4 50 mm  $\emptyset$
- Vis moletée à l'extrémité de la poignée pour réglage de la profondeur de coupe (Le réglage de la profondeur de coupe évite d'endommager les conducteurs intérieurs)

#### Informations générales de commande

Version	Sheathing strippers	
Référence	9918090000	
Туре	SLICER NO 28 TOP	
GTIN (EAN)	4032248359202	
Qté.	1 Pièce	

Niveau du catalogue / Dessins

## **SLICER NO 28 TOP**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

## **Dimensions et poids**

Profondeur	35 mm	Profondeur (pouces)	1.378 inch
Hauteur	29 mm	Hauteur (pouces)	1.1417 inch
Largeur	170 mm	Largeur (pouces)	6.6929 inch
Poids net	83 g		

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

#### Classifications

ETIM 6.0	EC002109	ETIM 7.0	EC002109
ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 9.0	21-04-37-06
ECLASS 9.1	21-04-37-06	ECLASS 10.0	21-04-37-06
ECLASS 11.0	21-04-37-06	ECLASS 12.0	21-04-37-06
ECLASS 13.0	21-04-37-06	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

## Caractéristiques techniques

Description de l'article	Couteau de câble pour	
	conducteurs avec 28 mm	
	ø / avec lame à crochet	

#### Outil à dénuder

Type de câble	conducteur rigide et souple avec isolant PVC	Diamètre du conducteur max.	28 mm
Diamètre du conducteur min.	8 mm	Plage de dénudage AWG, max.	4 AWG
Section de raccordement du condu	icteur 615 mm²		

max.

Niveau du catalogue / Dessins


# Fiche de données

# **SLICER NO 28 TOP**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany



## **SLICER NO 28 TOP**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Accessoires**

## Accessoires / pièces de rechange



- $\bullet$  Dégainage simple, rapide et précis de tous les câbles ronds courants de 4 50~mm Ø
- Vis moletée à l'extrémité de la poignée pour réglage de la profondeur de coupe (Le réglage de la profondeur de coupe évite d'endommager les conducteurs intérieurs)

#### Informations générales de commande

 Type
 ZUB SLICER NO16-35
 Version

 Référence
 9201430000
 Sheathing strippers

 GTIN (EAN)
 4032248430314

 Qté.
 2 ST

Niveau du catalogue / Dessins 4