

BS 25 IH/BL SAKT1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



Áram- és feszültségátalakítók huzalozása

Rugós és csavaros csatlakozástechnikával is kapható mérő-bontó sorkapcsaink kifinomult megoldást kínálnak az áramerősség, feszültség és teljesítmény méréséhez szükséges fontos átalakító áramkörök kiépítéséhez.

Általános rendelési adatok

Változat	Rögzítőcsavar (kapocs), 3.00 mm, Acél, Sárgaréz, Mélység: 28.7 mm, Szélesség: 5.5 mm, Magasság: 5.5 mm
Rendelési szám	0335400000
Típus	BS 25 IH/BL SAKT1
GTIN (EAN)	4008 190086879
Qty.	50 Darab

BS 25 IH/BL SAKT1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	28.7 mm	Mélység (coll)	1.1299 inch
Magasság	5.5 mm	Magasság (coll)	0.2165 inch
Szélesség	5.5 mm	Szélesség (coll)	0.2165 inch
Átmérő	3 mm	Nettó tömeg	1.76 g

Hőmérséklet

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Ambient temperature	-5 °C...40 °C
----------------------	----------------	---------------------	---------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cabfa93a-285a-4cc9-a7cb-2fefa00bc7a4

Anyag adatok

Alapanyag	Acél, Sárgaréz	Szín	kék
-----------	----------------	------	-----

Rendszer specifikációk

Változat	Keresztösszekötő-lemez
----------	------------------------

Kiegészítő műszaki adatok

Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés	Felszerelés típusa	becsavart állapotban
---------------------	--------------------	--------------------	----------------------

Méretek

Átmérő	3 mm	Menet metrikus mérete, külső	3.00 mm
--------	------	------------------------------	---------

Általános

Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
---------------------	--------------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		