


Product image

A Klippon® Connect átfogó kínálatában elérhető tartozékok tökéletes illeszkednek az utolsó részlethez is. Ez lehetővé teszi, hogy az előírt szabványok szerint történjen a felszerelés

Általános rendelési adatok

Változat	Gyűjtősín-tartó, szürke, 100 °C, Szélesség: 24.5 mm, V-2, Poliamid 66, becsavart állapotban
Rendelési szám	0401460000
Típus	SO SH1
GTIN (EAN)	4008190188092
Qty.	20 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	20.6 mm	Mélység (coll)	0.811 inch
Magasság	24.5 mm	Magasság (coll)	0.9646 inch
Szélesség	24.5 mm	Szélesség (coll)	0.9646 inch
Nettó tömeg	4.38 g		

Hőmérsékletek

Ambient temperature	-5 °C...40 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	100 °C		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Alapanyag	Poliamid 66	Szín	szürke
UL 94 éghetőségi osztály	V-2		

Rendszer specifikációk

Változat	Tartósínhez	Tartósín	TS 15
----------	-------------	----------	-------

Kiegészítő műszaki adatok

Felszerelés típusa	becsavart állapotban
--------------------	----------------------

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Csatlakozás típusa	Egyéb
--------------------	-------

Általános


Pólusszám	1	Tartósín	TS 15
-----------	---	----------	-------

Besorolások

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		

Tartozékok

Tartozékok



A Klippon® Connect átfogó kínálatában elérhető tartozékok tökéletes illeszkednek az utolsó részlethez is. Ez lehetővé teszi, hogy az előírt szabványok szerint történjen a felszerelés

Általános rendelési adatok

Típus	KLBU SH1	Változat
Rendelési szám	0635900000	Tartozékok, Kapocskengyel, árnyékolt-csatlakozáshoz
GTIN (EAN)	4008190192204	
Qty.	500 ST	
Típus	KLBU SH1	Változat
Rendelési szám	0635960000	Tartozékok, Kapocskengyel, árnyékolt-csatlakozáshoz
GTIN (EAN)	4008190007140	
Qty.	20 ST	