

SAI-M23-KBC-0.34/1.00**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az M23 kerek dugaszoló csatlakozók nagyszámú összeillesztési ciklust, magas áramtovábbítási kapacitást és magas érintkezősűrűséget nyújtanak minimális méretekkel.

Enclosures, inserts and crimp contacts need to be ordered separately.

Általános rendelési adatok

Változat	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
Rendelési szám	1170180000
Típus	SAI-M23-KBC-0.34/1.00
GTIN (EAN)	4032248962075
Qty.	50 Darab

SAI-M23-KBC-0.34/1.00

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR)	E344862

Méreték és tömegek

Hossz	16.5 mm	Hossz, inch	0.6496 inch
Nettó tömeg	0.26 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Beállítások re. SAI M23 krimpelőszerszám

Beállítások re. SAI M23 krimpelőszerszám	Krimpelőszerszám	1203960000	
	Pozicionáló helye	2	
	Crimping mandrel adjustment acc. to mm ²	Vezetékkeresztmetszet	0.34 mm ²
		Krimpelőtüske beállítása	0.77
	Vezetékkeresztmetszet	0.56 mm ²	
		Krimpelőtüske beállítása	0.82
	Vezetékkeresztmetszet	0.75 mm ²	
		Krimpelőtüske beállítása	0.88
Vezetékkeresztmetszet	1.00 mm ²		
	Krimpelőtüske beállítása	0.95	


Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Érintkező felület	Aranyozott	Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás
Szigetelési ellenállás	> 1010 Ω	Érintkező anyaga	Vörösréz-cink ötvözet
Vezeték-keresztmetszet, max.	1 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	0.34 mm ²
Dugaszolási ciklusok	> 1000	Az érintkező típusa	Hüvely

Besorolások

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

Rajz



SAI-M23-KBC-0.34/1.00

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories**...M23-hoz**

A Weidmüller az érzékelő - működtető elem kábelezéshez szükséges szerszámok és tartozékok széles választékát kínálja.

Általános rendelési adatok

Típus	SAI M23 CRIMPING TOOL 1	Változat
Rendelési szám	1203840000	Présszerszám jel- és hálózati érintkezőkhöz, 4 fogas krimpelés
GTIN (EAN)	4032248986934	
Qty.	1 ST	
Típus	SAI M23 CRIMPING TOOL 2	Változat
Rendelési szám	1203960000	Présszerszám jelérintkezőkhöz, 4 fogas krimpelés
GTIN (EAN)	4050118000764	
Qty.	1 ST	