

**SAI-M23-KSC-L-0.75-2.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**A kép illusztráció**

Az M23 kerek dugaszoló csatlakozók nagyszámú összeillesztési ciklust, magas áramtovábbítási kapacitást és magas érintkezősűrűséget nyújtanak minimális méretekkel.

Enclosures, inserts and crimp contacts need to be ordered separately.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
Rendelési szám	<a href="#">1170400000</a>
Típus	SAI-M23-KSC-L-0.75-2.5
GTIN (EAN)	4032248962365
Qty.	50 Darab

## SAI-M23-KSC-L-0.75-2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	<a href="#">UL weboldal</a>
Tanúsítvány száma (UR)	E344862

## Méretetek és tömegek

Hossz	25.1 mm	Hossz, inch	0.9882 inch
Nettó tömeg	0.9 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

## Beállítások re. SAI M23 krimpelőszerzőszám

Beállítások re. SAI M23 krimpelőszerzőszám	Krimpelőszerzőszám	1	
	Pozicionáló helye	7	
	Krimpelcsatlakozó	Krimpelő, tű, táp, 2 mm	
	Crimping mandrel adjustment acc. to mm <sup>2</sup>	Vezetékkeresztmetszet	0.75 mm <sup>2</sup>
		Krimpelőtűske beállítása	1.3
	Vezetékkeresztmetszet	1.00 mm <sup>2</sup>	
		Krimpelőtűske beállítása	1.4
	Vezetékkeresztmetszet	1.50 mm <sup>2</sup>	
		Krimpelőtűske beállítása	1.55
Vezetékkeresztmetszet	2.50 mm <sup>2</sup>		
	Krimpelőtűske beállítása	1.7	


## Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Érintkező felület	Aranyozott	Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás
Szigetelési ellenállás	> 1010 Ω	Érintkező anyaga	Vörösréz-cink ötvözet
Vezeték-keresztmetszet, max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Vezeték-keresztmetszet, min.	0.75 mm <sup>2</sup>
Dugaszolási ciklusok	> 1000	Az érintkező típusa	Érintkező

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

**Rajz**



## SAI-M23-KSC-L-0.75-2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Tartozékok

www.weidmueller.com

## ...M23-hoz



A Weidmüller az érzékelő - működtető elem kábelezéshez szükséges szerszámok és tartozékok széles választékát kínálja.

## Általános rendelési adatok

Típus	SAI M23 CRIMPING TOOL 1	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">1203840000</a>	Présszerszám jel- és hálózati érintkezőkhöz, 4 fogas krimpelés	
GTIN (EAN)	4032248986934		
Qty.	1 ST		