


**SSCH 6X6X1000 CU/SN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Különböző anyagú gyűjtősíneinkkel és kapcsolódó tartozékainkkal a lehető legkisebb telepítési helyen csatlakoztathatja a vezetékeket. Az alkalmazástól függően a potenciálok összegyűjthetők, eloszthatók vagy csökkenthetők.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Gyűjtősín (kapocs), ezüst, Magasság: 1000 mm, Mélység: 6 mm, Vörösréz
Rendelési szám	<a href="#">0571300000</a>
Típus	SSCH 6X6X1000 CU/SN
GTIN (EAN)	4008190015039
Qty.	1 M

## SSCH 6X6X1000 CU/SN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

### Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

### Méreték és tömegek

Mélység	6 mm	Mélység (coll)	0.2362 inch
Magasság	1000 mm	Magasság (coll)	39.37 inch
Szélesség	6 mm	Szélesség (coll)	0.2362 inch
Nettó tömeg	320 g		

### Hőmérséklet

Ambient temperature	-5 °C...40 °C
---------------------	---------------

### Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

### Anyag adatok

Alapanyag	Vörösréz	Felületi minőség	ónozott
Szín	ezüst		

### Kiegészítő műszaki adatok

Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
---------------------	--------------------

### Névleges adatok

Névleges áram	140 A
---------------	-------

### Általános

Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés	Felületi minőség	ónozott
---------------------	--------------------	------------------	---------

### Besorolások

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		

## SSCH 6X6X1000 CU/SN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Gyűjtősín-csatlakozások



A Weidmüller különböző gyűjtősínrendszerekhez való leágazókapcsokat kínál. Az alkalmazástól függően megkülönböztethetünk szigetelt és szigetelés nélküli leágazókapcsokat.

## Általános rendelési adatok

Típus	ZB 4/6	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0556700000</a>	Érintkező (gyűjtősínes csatlakozó)
GTIN (EAN)	4008190188412	
Qty.	50 ST	
Típus	ZB 4/6K BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0556480000</a>	Érintkező (gyűjtősínes csatlakozó)
GTIN (EAN)	4008190086831	
Qty.	50 ST	
Típus	ZB 4/6K GE/GN	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0556460000</a>	Érintkező (gyűjtősínes csatlakozó)
GTIN (EAN)	4008190032609	
Qty.	50 ST	
Típus	ZB 16/6	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0556800000</a>	Érintkező (gyűjtősínes csatlakozó)
GTIN (EAN)	4008190007751	
Qty.	50 ST	
Típus	ZB 16/6K GE/GN	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0569660000</a>	Érintkező (gyűjtősínes csatlakozó)
GTIN (EAN)	4008190043681	
Qty.	50 ST	