

**KTB RNHD XX1513V S4E R****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**A kép illusztráció**

Abbildung ähnlich

Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz

Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete® TB házcslád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

Esővédő burkolatok

Az esővédő burkolat ideális további védelmi szintet biztosít a háznak, ha az szokatlan klímájú területeken van telepítve, például előfordulnak nagyon heves esőzések, vagy extrém erős közvetlen napsütés.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Klippon TB (Terminal Box), Esővédő fedél, Magasság: 50.9 mm, Szélesség: 157 mm, Mélység: 142.8 mm, Alapanyag: Nemesacél 1.4404 (316 L), Elektropolírozott, ezüst
Rendelési szám	<a href="#">1314090000</a>
Típus	KTB RNHD XX1513V S4E R
GTIN (EAN)	4050118117332
Qty.	1 Darab

## KTB RNHD XX1513V S4E R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	142.8 mm	Mélység (coll)	5.622 inch
Magasság	50.9 mm	Magasság (coll)	2.0039 inch
Szélesség	157 mm	Szélesség (coll)	6.1811 inch
Nettó tömeg	1200 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet
-------------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Tartozékok általános információi

Felületi minőség	Elektropolírozott	Alapanyag	Nemesacél 1.4404 (316 L)
------------------	-------------------	-----------	--------------------------

## Általános információ

Felületi minőség	Elektropolírozott	Alapanyag	Nemesacél 1.4404 (316 L)
------------------	-------------------	-----------	--------------------------

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000744	ETIM 9.0	EC000744
ETIM 10.0	EC000744	ECLASS 14.0	27-18-24-05
ECLASS 15.0	27-18-24-05		