

AP 80 D OR 2000


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az RS 100 Profi rugalmas megoldást kínálja az Ön szerelési igényeihez, mivel mind a DIN tartósín, mind a fali szerelés lehetséges. Ez a sokoldalúság megkönnyíti az integrálást a különböző környezetekben és alkalmazásokban.

A készülékház az Eurocard NYÁK standardhoz is használható.

A profil méretre szabható, így Ön pontosan a saját specifikus igényeihez igazíthatja. Rendkívül nehéz komponensek esetén további rögzítőlábak használhatók a stabilitás növelése és így a szerelvény biztonságának fokozása érdekében.

Egy másik gyakorlatias jellemző a takaróprofil használatának lehetősége, amely védi a nagyobb komponenseket.

Általános rendelési adatok

Változat	Véglap, RS 80 narancssárga, Véglap közvetlenül szerelve mindkét oldalon, Szélesség: 17 mm
Rendelési szám	1324360000
Típus	AP 80 D OR 2000
GTIN (EAN)	4008190094898
Qty.	20 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	16.9 mm	Mélység (coll)	0.6654 inch
Magasság	86.4 mm	Magasság (coll)	3.4016 inch
Szélesség	17 mm	Szélesség (coll)	0.6693 inch
Nettó tömeg	7 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Anyagadatok

UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Szigetelőanyag	PA 66
Szigetelőanyag csoport	I	Felületi minőség	kezeletlen
Alapanyag	PA 66	Készítőképzési összehasonlítási szám (CTI)	600 ≤ CTI



Általános adatok


Szín	narancssárga	Védelmi osztály	IP20 felszerelt állapotban
Színskála (hasonló)	RAL 2000	Tokozási opció	Nem

Besorolások

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		

DIRECT MOUNTING
FOR BOTH SIDES (RIGHT AND LEFT)



Tartozékokwww.weidmueller.com**RS 80 - profilház**

Az RS 80 profil a szerelési opciók széles körét kínálja, mivel mind a szerelősín, mind a fali szerelés lehetséges. Így rugalmasan lehet igazodni az adott helyhez és a helyigényekhez. Rendkívül nehéz komponensek esetén további rögzítőlábak használhatók a stabilitás növelése érdekében.

Az RS80 profil másik előnye, hogy egyedileg méretre szabható. Így szabadon, pontosan a saját igényeinek megfelelően tervezheti meg a rendszert.

Általános rendelési adatok

Típus	LKSC M2,9X13VZ	Változat
Rendelési szám	4011200000	Tartozékok, Kereszthornys csavar
GTIN (EAN)	4032248415014	
Qty.	100 ST	