

HDC IP68 24B COVER CS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**IP68**

A RockStar® A HighPower házak nagyszilárdságú alumínium présöntvényből készülnek, és a folyamatos optimalizálásnak köszönhetően kimagasló védelmet nyújtanak a szigorú környezeti körülmények ellen. A sokrészes ház a felhasználónak lehetőséget ad a folyamatok felülvizsgálatára le az utolsó lépésig a munkafolyamatban.

Általános rendelési adatok

Változat	, Pólusszám: 0, Telepítési szerkezeti méret: 8
Rendelési szám	1324500000
Típus	HDC IP68 24B COVER CS
GTIN (EAN)	4050118128772
Qty.	1 Darab

HDC IP68 24B COVER CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	210 g
-------------	-------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Pólusszám	0	Ház kivitele	Fedél
Telepítési szerkezeti méret	8	Szín	fekete (RAL 9005-höz hasonló)
Felületi minőség	Porbevonatos	Halogénmentes	false
BG	8	Védelmi osztály	IP68, bedugva

Verzió

Fedél	burkolattal	Oldalsó kábelbevezetések száma	0
Ház kivitele	Fedél	Rögzítőrendszer kivitele	Csavar
Telepítési szerkezeti méret	8	Kábelbevezetés	Nem
Tömítés	Szilikongumi	Szín (RAL)	RAL 9005
BG	8		

Általános adatok

Ház fő anyaga	alumínium présöntvény	Felületi minőség	Porbevonatos
Védelmi osztály	IP68, bedugva	ENT házak	Igen

Besorolások


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC IP68 24B COVER CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings



HDC IP68 24B COVER CS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessories****Aljzatház**

A RockStar® A HighPower házak nagyszilárdságú alumínium présöntvényből készülnek, és a folyamatos optimalizálásnak köszönhetően kimagasló védelmet nyújtanak a szigorú környezeti körülmények ellen. A sokrészes ház a felhasználónak lehetőséget ad a folyamatok felülvizsgálatára le az utolsó lépésig a munkafolyamatban.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC IP68 HP 24B A	Változat
Rendelési szám	1120040000	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP68, IP69, bedugva, Válaszfalház, Rögzítő kengyeles csatlakozás, Standard
GTIN (EAN)	4032248901418	
Qty.	1 ST	