

LS 2.8 WDU2.5-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Product image

KLBU árnyékoláscsatlakozásaink széles választékával rugalmas és önbeállító árnyékolást valósíthat meg, és biztosíthatja az üzem hibamentes működését.

Általános rendelési adatok

Változat	W-sorozat, Árnyékolt gyűjtősín
Rendelési szám	1056400000
Típus	LS 2.8 WDU2.5-10
GTIN (EAN)	4008 190036454
Qty.	100 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méreték és tömegek

Mélység	4.3 mm	Mélység (coll)	0.1693 inch
Magasság	75.2 mm	Magasság (coll)	2.9606 inch
Szélesség	1.15 mm	Szélesség (coll)	0.0453 inch
Nettó tömeg	1.6 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Ambient temperature	-5 °C...40 °C
----------------------	----------------	---------------------	---------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Alapanyag	Ónozott réz	Szín	Ezüstsürke
-----------	-------------	------	------------

Kiegészítő műszaki adatok


Rögzítés típusa	Felpattintható	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem		

Általános

Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
---------------------	--------------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		



LS 2.8 WDU2.5-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Kábelsaru-hüvelyek



Szigetelt csúszósaru-hüvelyek, PVC-ből, vörösréz hüvellyel

- Kereskedelmi forgalomban kapható kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel

Általános rendelési adatok

Típus	LIF 1,5F288 R	Változat
Rendelési szám	9200520000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , piros
GTIN (EAN)	4032248410361	
Qty.	100 ST	
Típus	VFSKHI/1,5-2,5/288	Változat
Rendelési szám	1491740000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , kék
GTIN (EAN)	4050118301472	
Qty.	100 ST	
Típus	VFSKHI/0,5-1,0/288	Változat
Rendelési szám	1491650000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² , piros
GTIN (EAN)	4050118301519	
Qty.	100 ST	
Típus	VFSKHI/0,1-0,5/288	Változat
Rendelési szám	1491630000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0,5 mm ² , 0,1 mm ² - 0,5 mm ² , sárga
GTIN (EAN)	4050118301489	
Qty.	100 ST	

Kábelsaru-hüvelyek, teljesen szigetelt



Teljesen szigetelt csúszósaru-hüvelyek, PVC-ből, vörösréz hüvellyel

- Kereskedelmi forgalomban kapható kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel

Általános rendelési adatok

Típus	VFSKHV/0,5-1,0/288	Változat
Rendelési szám	1491870000	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² , piros
GTIN (EAN)	4050118301908	
Qty.	100 ST	