


IE-BSS-V14M-SCRJ-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



PushPull dugaszolható csatlakozó készlet az IEC
61076-3-117 14. (PROFINET) változat szerint, fém, SC
betéttel

Általános rendelési adatok

Változat	FO peremes aljzat, IP67, 14. változat, szabványosított peremes aljzat, SCRJ Duplex összekötő, Multimódusú, POF
Rendelési szám	1058120000
Típus	IE-BSS-V14M-SCRJ-MM-C
GTIN (EAN)	4032248799237
Qty.	10 Darab

IE-BSS-V14M-SCRJ-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E316369

Méreték és tömegek

Mélység	36.15 mm	Mélység (coll)	1.4232 inch
Magasság	42 mm	Magasság (coll)	1.6535 inch
Szélesség	22.2 mm	Szélesség (coll)	0.874 inch
Nettó tömeg	26.86 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Telepítési hőmérséklet		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Árucikk leírása	14. változat, szabványosított peremes aljzat, SCRJ Duplex összekötő	Szín	Egyéb
Ház fő anyaga	Cink présöntvény	Felszerelés típusa	2 csavar
Védelmi osztály	IP67	Dugaszolási ciklusok	500
Elemi szál típusa	Multimódusú, POF	Beillesztési veszteség	≤ 0,4 dB
1. csatlakozás	SCRJ	2. csatlakozás	SCRJ
Visszatérési veszteség (csillapítás)	≥ 30 dB		

Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24	Tanúsítvány száma (cULus)	E316369
----------------------	---------------------------------------	---------------------------	---------

Besorolások

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		


IE-BSS-V14M-SCRJ-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com

Szerelési kivágás



IE-BSS-V14M-SCRJ-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok**porvédő sapkák**

Készülékeinek védelme por és szennyeződés ellen

Általános rendelési adatok

Típus	IE-BP-V14P	Változat
Rendelési szám	1058310000	Aljzatház-védőkupak
GTIN (EAN)	4032248799404	
Qty.	10 ST	