

## WHP WDL2.5/S BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



Az elválasztólapok és a zárólemezek a sorkapocsblokkok alapvető tartozékai. Az elválasztólapok optikai és elektromos leválasztást biztosítanak a különböző potenciálok és funkcionális csoportok között, fokozva a biztonságot és átlátható elrendezést teremtve a kapcsolószekrényben. A zárólemezek oldalt lezárják a sorkapocsblokk sort, védelmet nyújtanak az aktív részekkel való érintkezés ellen, és biztosítják a tiszta, stabil lezárást. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az adott Weidmüller sorkapocsblokk gyártási sorozathoz, hozzájárulva a biztonságos, szabványos és professzionális huzalozás.

## Általános rendelési adatok

Változat	Vég- és elválasztó lemezek kapcsolókhoz, kék, Magasság: 84.5 mm, Szélesség: 2 mm, V-0, Wemid
Rendelési szám	<a href="#">1067980000</a>
Típus	WHP WDL2.5/S BL
GTIN (EAN)	4008 190022440
Qty.	20 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	47.95 mm	Mélység (coll)	1.8878 inch
Magasság	84.5 mm	Magasság (coll)	3.3268 inch
Szélesség	2 mm	Szélesség (coll)	0.0787 inch
Nettó tömeg	5.04 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Ambient temperature	-50 °C...75 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	120 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Anyag adatok

Alapanyag	Wemid	Szín	kék
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		

## Rendszer specifikációk

Változat	Vég- és elválasztó lemez	Tartósín	TS 35
----------	--------------------------	----------	-------

## Kiegészítő műszaki adatok

Felpattintható	Igen	Telepítési útmutató	Átmenő (persely)
----------------	------	---------------------	------------------

## Méretek

TS 35 eltolás	54 mm
---------------	-------

## Általános

Pólusszám	0	Telepítési útmutató	Átmenő (persely)
Tartósín	TS 35		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		