


**HDC 24B HP250 MPL2 TYP1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



A RockStar® A HighPower házak nagyszilárdságú alumínium présöntvényből készülnek, és a folyamatos optimalizálásnak köszönhetően kimagasló védelmet nyújtanak a szigorú környezeti körülmények ellen. A sokrészes ház a felhasználónak lehetőséget ad a folyamatok felülvizsgálatára le az utolsó lépésig a munkafolyamatban.

**Általános rendelési adatok**

Változat	HDC-betét, Pólusszám: 2, Telepítési szerkezeti méret: 8
Rendelési szám	<a href="#">1103690000</a>
Típus	HDC 24B HP250 MPL2 TYP1
GTIN (EAN)	4032248878017
Qty.	1 Darab

## HDC 24B HP250 MPL2 TYP1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

## Méretetek és tömegek

Magasság	46 mm	Magasság (coll)	1.811 inch
Szélesség	42 mm	Szélesség (coll)	1.6535 inch
Hossz	140 mm	Hossz, inch	5.5118 inch
Rögzítési méret - magasság	130 mm	Rögzítési méret - szélesség	32 mm
Nettó tömeg	106.89 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül  
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános adatok

Pólusszám	2	Telepítési szerkezeti méret	8
UL 94 éghetőségi osztály	None	Szín	Ezüstszürke
Alapanyag	Nemesacél, rozsdamentes	Sorozat	HighPower
Halogénmentes	false	BG	8

## Általános adatok

Szín	Ezüstszürke	Alapanyag	Nemesacél, rozsdamentes
Sorozat	HighPower		

## Fontos megjegyzés

Termékinformáció A tervezett üzemeléstől függően belsőleg generált feszültségek szuperponálhatnak az üzemi feszültségre és tartalmazhatnak megfelelő csúcspontokat. Rendkívül fontos annak biztosítása, hogy ezek a csúcspontok ne haladják meg a névleges feszültséget. E specifikáción kívül eső alkalmazásokra vonatkozóan vegye fel velünk a kapcsolatot.

## Besorolások

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-06
ECLASS 15.0	27-44-02-06		

