

HDC HP 250 SHOCKPROTEC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



A RockStar® A HighPower házak nagyszilárdságú alumínium présöntvényből készülnek, és a folyamatos optimalizálásnak köszönhetően kimagasló védelmet nyújtanak a szigorú környezeti körülmények ellen. A sokrészes ház a felhasználónak lehetőséget ad a folyamatok felülvizsgálatára le az utolsó lépésig a munkafolyamatban.

Általános rendelési adatok

Változat	Tartozékok, Csavaros csatlakozás, Teleptési szerkezeti méret: 250
Rendelési szám	1120130000
Típus	HDC HP 250 SHOCKPROTEC
GTIN (EAN)	4032248901487
Qty.	1 Darab

HDC HP 250 SHOCKPROTEC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Hossz	37 mm	Hossz, inch	1.4567 inch
Átmérő	12.3 mm	Nettó tömeg	2 g

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás	Telepítési szerkezeti méret	250
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Szín	fekete
Szigetelési ellenállás	1010 Ω	Szigetelőanyag	Poliamid üvegszállal
Szennyezés súlyossága	PD 2 (PD 3)	Alapanyag	PA 66 GF 30, Nemesacél, rozsdamentes
Sorozat	HighPower	Halogénmentes	false
BG	250		

Általános adatok

Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás	Szín	fekete
Alapanyag	PA 66 GF 30, Nemesacél, rozsdamentes	Sorozat	HighPower

Fontos megjegyzés

Termékinformáció	A tervezett üzemeléstől függően belsőleg generált feszültségek szuperponálhatnak az üzemi feszültségre és tartalmazhatnak megfelelő csúcsokat. Rendkívül fontos annak biztosítása, hogy ezek a csúcsheszültségek ne haladják meg a névleges feszültséget. E specifikáción kívül eső alkalmazásokra vonatkozóan vegye fel velünk a kapcsolatot.
------------------	--

Besorolások

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

HDC HP 250 SHOCKPROTEC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com

