

**SAI-M23-KSC-0.14/1.00****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az M23 kerek dugaszoló csatlakozók nagyszámú összeillesztési ciklust, magas áramtovábbítási kapacitást és magas érintkezősűrűséget nyújtanak minimális méretekkel.

Enclosures, inserts and crimp contacts need to be ordered separately.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
Rendelési szám	<a href="#">1170150000</a>
Típus	SAI-M23-KSC-0.14/1.00
GTIN (EAN)	4032248961108
Qty.	50 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	<a href="#">UL weboldal</a>
Tanúsítvány száma (UR)	E344862

## Méreték és tömegek

Hossz	16.5 mm	Hossz, inch	0.6496 inch
Nettó tömeg	0.2 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

## Beállítások re. SAI M23 krimpelőszerzőszám

Beállítások re. SAI M23 krimpelőszerzőszám	Krimpelőszerzőszám	2	
	Pozicionáló helye	1	
	Krimpcsatlakozó	Krimpelő, tű, jel, 1 mm	
	Crimping mandrel adjustment acc. to mm <sup>2</sup>	Vezetékkeresztmetszet	0.14 mm <sup>2</sup>
		Krimpelőtüske beállítása	0.7
	Vezetékkeresztmetszet	0.25 mm <sup>2</sup>	
		Krimpelőtüske beállítása	0.76
	Vezetékkeresztmetszet	0.34 mm <sup>2</sup>	
		Krimpelőtüske beállítása	0.82
	Vezetékkeresztmetszet	0.50 mm <sup>2</sup>	
		Krimpelőtüske beállítása	0.9
	Vezetékkeresztmetszet	0.75 mm <sup>2</sup>	
		Krimpelőtüske beállítása	1
	Vezetékkeresztmetszet	1.00 mm <sup>2</sup>	
Krimpelőtüske beállítása		1.1	

## Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Érintkező felület	Aranyozott	Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás
Szigetelési ellenállás	> 1010 Ω	Érintkező anyaga	Vörösréz-cink ötvözet
Vezeték-keresztmetszet, max.	1 mm <sup>2</sup>	Vezeték-keresztmetszet, min.	0.14 mm <sup>2</sup>
Dugaszolási ciklusok	> 1000	Az érintkező típusa	Érintkező

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-92


**Műszaki adatok**

ECLASS 15.0

27-44-02-92

# Rajzok

## Rajz



**Tartozékok****...M23-hoz**

A Weidmüller az érzékelő - működtető elem kábelezéshez szükséges szerszámok és tartozékok széles választékát kínálja.

**Általános rendelési adatok**

Típus	SAI M23 CRIMPING TOOL 2	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">1203960000</a>	Présszerszám jelérintkezőkhöz, 4 fogas krimpelés	
GTIN (EAN)	4050118000764		
Qty.	1 ST		